

PHILIPS

Takfläktslampa Tynl

Taklampor med fläkt

2 700–5 500 K

Vit

Dimbar; Fjärrkontroll; Tunable White

8721103095909



Takfläkt med infällbart blad och dimbar LED-lampa

Philips takfläkt [Tynl/Solr] med infällbara blad och LED-lampa lyser upp inomhus samtidigt som den ger ett svalkande luftflöde. Välj mellan sex fläkthastigheter som ger upp till maximalt luftflöde på 150 m³/min beroende på behov i ditt hem. De tvåsidiga fläktbladen är tillverkade i robust plywood och håller formen utan att deformeras även efter tusentals timmars användning. Vänd bara fläktbladen för att byta färg – från vitt till ljusst trä eller från svart till mörkt trä. Byt stämningsläge direkt med smidig dimring, reglering ner till 10 % och tre nyanser av vitt ljus: varmvitt (2700 K), kallvitt (4000 K) och kallt dagsljus (5500 K). Vår uppgraderade RF-fjärrkontroll låter dig enkelt styra din takfläkt med LED-lampa var som helst i hemmet – och du behöver inte rikta fjärrkontrollen mot fläkten.

Förstklassig kvalitet

- Tyst drift

Styrning

- Intuitiv fjärrkontroll
- Dimbar med 3 nyanser vitt ljus

Hållbarhet

- Kraftfullt luftflöde
- Justerbar fläkthastighet
- Två luftflödesriktningar

Säkerhet och hållbarhet

- Säker och hållbar konstruktion

Funktioner

Tyst drift

Tyst DC-motor (<50 dB – lägre ljud än från ett kylskåp) som inte stör din sömn eller distraherar när du behöver koncentrera dig och ett stabilt takfäste minimerar skakningar

Intuitiv fjärrkontroll

Med en intuitiv RF-fjärrkontroll som låter dig styra din takfläkt med LED-lampa enkelt från var som helst i hemmet – och du behöver inte rikta fjärrkontrollen mot fläkten

Dimbar med 3 nyanser vitt ljus

Dessa Philips-takfläktar med LED-lampor ger jämn dimring ner till 10 % och val mellan varmvitt ljus (3000 K), kallvitt ljus (4300 K) och kallt dagsljus (6500 K) så du kan välja rätt stämning för varje ögonblick

Kraftfullt luftflöde

Vår takfläkt kyler snabbt och effektivt med en robust DC-motor och optimerade fläktblad i design med kraftfullt luftflöde

Justerbar fläkthastighet

Med Philips takfläktar kan du välja mellan sex fläkthastigheter så du kan anpassa luftflödet exakt till olika aktiviteter eller årstider.

Två luftflödesriktningar

DC-motorn ger luftflöde både framåt och bakåt för användning året runt: kylning på sommaren och varm luftcirkulation på vintern

Säker och hållbar konstruktion

Montera din Philips-takfläkt med LED-lampa en gång och få många års säker och problemfri bekväm användning – uppfyller internationella säkerhetsstandarder för att skydda dig mot stötar, brand och bruks slitage

Specifikationer

Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus
- Dimbar: Ja

Design och finish

- Färg: Vitt
- Material: Metall, Plast

Hållbarhet

- Genomsnittlig livslängd (2,7 h/dag): 15 år
- Antal tändcykler: 15 000
- Nominell livslängd: 15 000

Miljö

- Kassering av produkten: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Dimbar med fjärrkontroll: Nej
- Integrerad LED-belysning: Ja
- Fjärrkontroll medföljer: Ja

Ljusegenskaper

- Färgkonsekvens: 6 SDCM
- Färgåtergivningsindex: 80
- Färgtemperatur: 2700–5500
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: <2
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 128

Övrigt

- Särskilt utformad för: Sovrum, Vardagsrum
- Stil: Contemporary
- Typ: Taklampor med fläkt
- EyeComfort: Ja
- LED-innovationer: EyeComfort
- Fler egenskaper: Dimbar, Fjärrkontroll, Inställbart vitt

Övriga egenskaper

- Ström: 330 mA
- Fläktflöde: 7 980 m³/h
- Fläkteffektivitet: 249

Strömförbrukning

- Effektfaktor: 0.9

Produktens mått och vikt

- Nettovikt: 5,3 kg
- Total höjd: 38 mm

Service

- Garanti: 5 år

Tekniska specifikationer

- Totalt ljusflöde för armatur: 4500 @4000K
- Lamptechnologi: LED
- Ljuskategori: Reglerbart vitt ljus
- Nätström: AC 220–240
- IP-kod: IP20
- Skyddsklass: Klass I – jordad

Ljuskällan

- Uppgraderbar programvara: Nej

Kompatibilitet

- Kompatibel med effektfunktionen: No
- Fastställd supportperiod: Ej tillämpligt
- Kompatibla operativsystem: Ej tillämpligt
- Kommunikationsprotokoll: Ej tillämpligt

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8721103095909
- Nettovikt: 5,3 kg
- Bruttovikt: 8,9 kg
- Höjd: 29,4 cm
- Längd: 55,7 cm
- Bredd: 55,7 cm



Publiceringsdatum:
2026-05-30
Version: 0.242

© 2026 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com