

PHILIPS

Takfläktslampa Olas 30
(fläkt) + 24 (lampa) W

Taklampor med fläkt

3 000–6 500 K

Vit

Dimbar; Multifärgstemperatur; Fjärrkontroll; Reglerbar vit

8721103096005



Kraftfullt och tyst luftflöde med reglerbar LED-lampa

Takfläktslampan Philips Olas med LED-ljus ger en ljus, bekväm och snygg inomhusmiljö hela dagen och året runt. Med permanent utfällda blad, generöst luftflöde och två luftflödesriktningar ger takfläkten jämn prestanda där den kyler snabbt på sommaren och cirkulerar luften effektivt på vintern. Den ultratysta motorn stör inte din sömn eller koncentration och det stabila takfästet med perfekt viktbalanserade fläktblad minimerar all vobbling. Det håller dig säker och du undviker sprickor i taket. Ljuset är av högsta kvalitet och har den flexibilitet som du alltid kan förvänta dig av Philips. Skapa perfekt atmosfär varje stund med smidig dimring, reglering (ner till 5 %) och inställbart vitt ljus från varmvitt (3000 K) till kallt dagsljus (6500 K). Vår uppgraderade RF-fjärrkontroll låter dig enkelt styra din takfläkt med LED-lampa var som helst i hemmet – och du behöver inte rikta fjärrkontrollen mot fläkten.

Förstklassig kvalitet

- Tyst drift

Styrning

- Sömlöst justerbara stämninglägen
- Intuitiv fjärrkontroll

Hållbarhet

- Kraftfullt luftflöde
- Justerbar fläkthastighet
- Två luftflödesriktningar

Säkerhet och hållbarhet

- Säker och stabil

Funktioner

Tyst drift

Tyst DC-motor (<50 dB – lägre ljud än från ett kylskåp) som inte stör din sömn eller distraherar när du behöver koncentrera dig och ett stabilt takfäste minimerar skakningar

Sömlöst justerbara stämningsslagen

Philips takfläktar med LED-lampor ger jämn dimring ner till 5 %, reglerbart vitt ljus från varmvitt (3000 K) till kallt dagsljus (6500 K) så du kan skapa perfekt stämning för varje ögonblick

Intuitiv fjärrkontroll

Med en intuitiv RF-fjärrkontroll som låter dig styra din takfläkt med LED-lampa enkelt från var som helst i hemmet – och du behöver inte rikta fjärrkontrollen mot fläkten

Kraftfullt luftflöde

Vår takfläkt kyler snabbt och effektivt med en robust DC-motor och optimerade fläktblad i design med kraftfullt luftflöde

Justerbar fläkthastighet

Med Philips takfläktar kan du välja mellan sex fläkthastigheter så du kan anpassa luftflödet exakt till olika aktiviteter eller årstider.

Två luftflödesriktningar

DC-motorn ger luftflöde både framåt och bakåt för användning året runt: kylning på sommaren och varm luftcirkulation på vintern

Säker och stabil

Stabilt takfäste och kullager med perfekt viktbalanserade fläktblad ger minimala skakningar, stor säkerhet och du slipper sprickor i taket

Specifikationer

Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus
- Dimbar: Ja

Design och finish

- Färg: Vitt
- Material: Metall

Hållbarhet

- Genomsnittlig livslängd (2,7 h/dag): 20 år
- Antal tändcykler: 20 000
- Nominell livslängd: 20 000

Miljö

- Kassering av produkten: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Dimbar med fjärrkontroll: Nej
- Integrerad LED-belysning: Ja
- Fjärrkontroll medföljer: Ja

Ljusegenskaper

- Färgkonsekvens: 6 SDCM
- Färgåtergivningindex: 80
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: <2
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 110

Övrigt

- Särskilt utformad för: Sovrum, Vardagsrum
- Stil: Contemporary
- Typ: Taklampor med fläkt
- EyeComfort: Ja
- LED-innovationer: EyeComfort
- Fler egenskaper: Dimbar, Multifärgtemperatur, Fjärrkontroll, Inställbart vitt

Övriga egenskaper

- Ström: 260 mA
- Fläktflöde: 7 650 m³/h
- Fläkteffektivitet: 255

Produktens mått och vikt

- Nettovikt: 4,2 kg
- Total höjd: 310 mm

Service

- Garanti: 5 år

Tekniska specifikationer

- Diameter: 1 060 mm
- Totalt ljusflöde för armatur: 2650@4300K
- Lamptechnologi: LED
- Ljuskfärg: Reglerbart vitt ljus
- Nätström: AC 220–240
- IP-kod: IP20
- Skyddsklass: Klass I – jordad

Ljuskällan

- Uppgraderbar programvara: Nej

Kompatibilitet

- Kompatibel med effektfunktionen: No
- Fastställd supportperiod: Ej tillämpligt
- Kompatibla operativsystem: Ej tillämpligt
- Kommunikationsprotokoll: Ej tillämpligt

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8721103096005
- Nettovikt: 4,2 kg
- Bruttovikt: 5,7 kg
- Höjd: 24,9 cm
- Längd: 55,4 cm
- Bredd: 25,7 cm



Publiceringsdatum:
2026-06-17
Version: 0.212

© 2026 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com