

PHILIPS

Takfläktslampa Velyx 32
(fläkt) + 24 (lampa) W

Taklampor med fläkt

3 000/4 300/6 500 K

Svart

Fjärrkontroll;SceneSwitch;Regle
rbar vit

8721103096883



Tyst luftflöde med varmt till kallvitt ljus

Philips takfläkt [Velyx/Civx] med infällbara blad och LED-lampa lyser upp inomhus samtidigt som den ger ett svalkande luftflöde. Välj mellan sex fläkthastigheter som ger upp till maximalt luftflöde på 150 m³/min beroende på behov i ditt hem. De tvåsidiga fläktbladen är tillverkade i robust plywood och håller formen utan att deformeras även efter tusentals timmars användning. Vänd bara fläktbladen för att byta färg – från vitt till ljust trä eller från svart till mörkt trä. Byt stämningläge direkt med smidig dimring, reglering ner till 10 % och tre nyanser av vitt ljus: varmvitt (3000 K), kallvitt (4500 K) och kallt dagsljus (6500 K). Vår uppgraderade RF-fjärrkontroll låter dig enkelt styra din takfläkt med LED-lampa var som helst i hemmet – och du behöver inte rikta fjärrkontrollen mot fläkten.

Enkel att uppleva

- Dubbelsidigt blad

Styrning

- Dimbar med 3 nyanser vitt ljus

Hållbarhet

- Två luftflödesriktningar
- Bekvämt luftflöde

8721103096883

Säkerhet och hållbarhet

- Behåller bladets ursprungliga form
- Säker och hållbar konstruktion

Funktioner

Dubbelsidigt blad

Välj blad med sidor i vitt och ljust trä eller svart och mörk trä – och ändra färg snabbt genom att vända bladen

Dimbar med 3 nyanser vitt ljus

Dessa Philips-takfläktar med LED-lampor ger jämn dimring ner till 10 % och val mellan varmvitt ljus (3000 K), kallvitt ljus (4300 K) och kallt dagsljus (6500 K) så du kan välja rätt stämning för varje ögonblick

Två luftflödesriktningar

DC-motorn ger luftflöde både framåt och bakåt för användning året runt: kylning på sommaren och varm luftcirkulation på vintern

Bekvämt luftflöde

Vår takfläkt kyler snabbt och effektivt med en robust DC-motor och ett maximalt luftflöde på 170 m³/min

Behåller bladets ursprungliga form

Bladen är tillverkade i robust plywood och håller formen utan att deformeras även efter tusentals timmars användning

Säker och hållbar konstruktion

Montera din Philips-takfläkt med LED-lampa en gång och få många års säker och problemfri bekväm användning – uppfyller internationella säkerhetsstandarder för att skydda dig mot stötar, brand och bruksslitage

Specifikationer

Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus
- Dimbar: Ja

Design och finish

- Färg: Svart
- Material: Metall

Hållbarhet

- Genomsnittlig livslängd (2,7 h/dag): 20 år
- Antal tändcykler: 20 000
- Nominell livslängd: 20 000

Miljö

- Kassering av produkten: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Dimbar med fjärrkontroll: Nej
- Integrerad LED-belysning: Ja
- Fjärrkontroll medföljer: Ja

Ljusegenskaper

- Färgkonsekvens: 6 SDCM
- Färgåtergivningindex: 80
- Färgtemperatur: 3000–4300–6500 K
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: <2
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 104

Övrigt

- Särskilt utformad för: Sovrum, Vardagsrum
- Stil: Contemporary
- Typ: Taklampor med fläkt
- EyeComfort: Ja
- LED-innovationer: EyeComfort
- Fler egenskaper: Fjärrkontroll, SceneSwitch, Inställbart vitt

Övriga egenskaper

- Ström: 260 mA
- Fläktflöde: 10 200 m³/h
- Fläkteffektivitet: 318

Strömförbrukning

- Effektfaktor: 0.9

Produktens mått och vikt

- Nettovikt: 4,3 kg
- Total höjd: 340 mm

Service

- Garanti: 5 år

Tekniska specifikationer

- Diameter: 1 320 mm
- Totalt ljusflöde för armatur: 2500@4300K
- Lamptechnologi: LED
- Ljutfärg: Reglerbart vitt ljus
- Nätström: AC 220–240
- IP-kod: IP20
- Skyddsklass: Klass I – jordad

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8721103096883
- Nettovikt: 4,3 kg
- Bruttovikt: 4,3 kg
- Höjd: 19,9 cm
- Längd: 27,6 cm
- Bredd: 65,5 cm

Ljuskällan

- Uppgraderbar programvara: Nej

Kompatibilitet

- Kompatibel med effektfunktionen: No
- Fastställd supportperiod: Ej tillämpligt
- Kompatibla operativsystem: Ej tillämpligt
- Kommunikationsprotokoll: Ej tillämpligt



Publiceringsdatum:
2026-06-17
Version: 0.263

© 2026 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com