

# PHILIPS

Takfläktslampa Velyx 32  
(fläkt) + 24 (lampa) W

Taklampor med fläkt

3 000/4 300/6 500 K

Vit

Fjärrkontroll;SceneSwitch;Regle  
rbar vit

8721103096906



## Tyst luftflöde med varmt till kallvitt ljus

Philips takfläkt [Velyx/Civx] med infällbara blad och LED-lampa lyser upp inomhus samtidigt som den ger ett svalkande luftflöde. Välj mellan sex fläkthastigheter som ger upp till maximalt luftflöde på 150 m<sup>3</sup>/min beroende på behov i ditt hem. De tvåsidiga fläktbladen är tillverkade i robust plywood och håller formen utan att deformeras även efter tusentals timmars användning. Vänd bara fläktbladen för att byta färg – från vitt till ljust trä eller från svart till mörkt trä. Byt stämningläge direkt med smidig dimring, reglering ner till 10 % och tre nyanser av vitt ljus: varmvitt (3000 K), kallvitt (4500 K) och kallt dagsljus (6500 K). Vår uppgraderade RF-fjärrkontroll låter dig enkelt styra din takfläkt med LED-lampa var som helst i hemmet – och du behöver inte rikta fjärrkontrollen mot fläkten.

### Enkel att uppleva

- Dubbelsidigt blad

### Styrning

- Dimbar med 3 nyanser vitt ljus

### Hållbarhet

- Två luftflödesriktningar
- Bekvämt luftflöde

8721103096906

**Säkerhet och hållbarhet**

- Behåller bladets ursprungliga form
- Säker och hållbar konstruktion

# Funktioner

## Dubbelsidigt blad

Välj blad med sidor i vitt och ljust trä eller svart och mörk trä – och ändra färg snabbt genom att vända bladen

## Dimbar med 3 nyanser vitt ljus

Dessa Philips-takfläktar med LED-lampor ger jämn dimring ner till 10 % och val mellan varmvitt ljus (3000 K), kallvitt ljus (4300 K) och kallt dagsljus (6500 K) så du kan välja rätt stämning för varje ögonblick

## Två luftflödesriktningar

DC-motorn ger luftflöde både framåt och bakåt för användning året runt: kylning på sommaren och varm luftcirkulation på vintern

## Bekvämt luftflöde

Vår takfläkt kyler snabbt och effektivt med en robust DC-motor och ett maximalt luftflöde på 170 m<sup>3</sup>/min

## Behåller bladets ursprungliga form

Bladen är tillverkade i robust plywood och håller formen utan att deformeras även efter tusentals timmars användning

## Säker och hållbar konstruktion

Montera din Philips-takfläkt med LED-lampa en gång och få många års säker och problemfri bekväm användning – uppfyller internationella säkerhetsstandarder för att skydda dig mot stötar, brand och bruks slitage

# Specifikationer

## Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus
- Dimbar: Ja

## Design och finish

- Färg: Vitt
- Material: Metall

## Hållbarhet

- Genomsnittlig livslängd (2,7 h/dag): 20 år
- Antal tändcykler: 20 000
- Nominell livslängd: 20 000

## Miljö

- Kassering av produkten: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

## Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Dimbar med fjärrkontroll: Nej
- Integrerad LED-belysning: Ja
- Fjärrkontroll medföljer: Ja

## Ljusegenskaper

- Färgkonsekvens: 6 SDCM
- Färgåtergivningsindex: 80
- Färgtemperatur: 3000–4300–6500 K
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: <2
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 104

## Övrigt

- Särskilt utformad för: Sovrum, Vardagsrum
- Stil: Contemporary
- Typ: Taklampor med fläkt
- EyeComfort: Ja
- LED-innovationer: EyeComfort
- Fler egenskaper: Fjärrkontroll, SceneSwitch, Inställbart vitt

## Övriga egenskaper

- Ström: 260 mA
- Fläktflöde: 10 200 m<sup>3</sup>/h
- Fläkteffektivitet: 318

## Strömförbrukning

- Effektfaktor: 0.9

## Produktens mått och vikt

- Nettovikt: 4,3 kg
- Total höjd: 340 mm

## Service

- Garanti: 5 år

### Tekniska specifikationer

- Diameter: 1 320 mm
- Totalt ljusflöde för armatur: 2500@4300K
- Lamptechnologi: LED
- Ljutfärg: Reglerbart vitt ljus
- Nätström: AC 220–240
- IP-kod: IP20
- Skyddsklass: Klass I – jordad

### Ljuskällan

- Uppgraderbar programvara: Nej

### Kompatibilitet

- Kompatibel med effektfunktionen: No
- Fastställd supportperiod: Ej tillämpligt
- Kompatibla operativsystem: Ej tillämpligt
- Kommunikationsprotokoll: Ej tillämpligt

### Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8721103096906
- Nettovikt: 4,3 kg
- Bruttovikt: 4,3 kg
- Höjd: 19,9 cm
- Längd: 27,6 cm
- Bredd: 65,5 cm



Publiceringsdatum:  
2026-06-13  
Version: 0.252

© 2026 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)