

# PHILIPS

Zyra Vägglampa  
4,3 W

UltraEfficient

2700 K

Antracit

Vattentålig



8721103104830



## Våra mest energieffektiva LED-lampor hittills.

Philips Zyra LED-utomhusväggslampa i antracitgrått är tillverkad av hållbar pressgjuten aluminium. Den är designad för ljusfördelning åt två håll, så att väggen lysas upp av gott om mjukt klart ljus. Den här utomhusbelysningen har utvecklats med ny teknik som minskar koldioxidutsläppen, materialspillet och energiförbrukningen.

### Hållbara belysningslösningar

- Lång livslängd – upp till 50 000 timmar
- Ultra Efficient

### Förstklassig kvalitet

- Hållbar design med PowerShield-beläggning

### Framtagen för utomhusbruk

- IP44 – vädertålig

### Särskilda egenskaper

- Dubbelriktad ljuseffekt


# Funktioner

## Lång livslängd – upp till 50 000 timmar



Tillförlitlig, högkvalitativ LED-lampa som håller upp till 50 000 timmar. Du kan känna dig lugn och behöver inte oroa dig i årtal, utan kan bara njuta av den perfekta trädgårdslampen varje kväll.

## Ultra Efficient



Förbrukar minst 50 % mindre energi jämfört med motsvarande LED-lampor av standardtyp från Philips.

## Hållbar design



Skyddad av PowerShield För att bevara din utomhusbelysning i utmärkt skick använder vi ett högpresterande pulverbeläggning från Interpon, ett varumärke från AkzoNobel. Beläggningen skyddar mot blekning, repor, bucklor och rost, och är med motståndskraftig än traditionella färger.

## IP44 – vädertålig



Den här utomhuslampan från Philips är särskilt utformad för fuktiga utomhusmiljöer och har genomgått noggranna tester för att kontrollera vattentåligheten. IP44-certifieringen innebär att den är certifierat kapslad från damm och vattenstänk – perfekt för allmänt utomhusbruk.

## Dubbelriktad ljuseffekt

Den här utomhusarmaturen från Philips har dubbelriktad ljuseffekt och skapar en perfekt stämning i din trädgård eller på terrassen.

# Specifikationer

## Lampans egenskaper

- Dimbar: Nej

## Design och finish

- Färg: Antracit
- Material: Aluminium

## Hållbarhet

- Nominell livslängd: 50 000

## Miljö

- Kassering av produkten: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

**Extra funktion/tillbehör medföljer.**

- Justerbart spothuvud: Nej
- Antirost och antidamm: Ja
- Dubbelriktade ljusstrålar: Ja
- Dag- och nattsensor: Nej
- Helt väderbeständig: Ja
- Integrerad LED-belysning: Ja
- Rörelsesensor: Nej
- Solenergi: Nej
- Mittpunkt: Nej

**Ljusegenskaper**

- Färgåtergivningsindex: 80
- Färgtemperatur: 2700 K

**Övrigt**

- Särskilt utformad för: Garage, Trädgård, Altan
- Stil: Contemporary
- Typ: Vägglampor
- EyeComfort: Nej
- LED-innovationer: UltraEfficient
- Fler egenskaper: Vattentålig

**Strömförbrukning**

- Effekt: 4,3

**Produktens mått och vikt**

- Nettovikt: 0,75 kg
- Total höjd: 14 mm
- Total längd: 13 mm
- Total bredd: 10 mm

**Service**

- Garanti: 5 år

**Tekniska specifikationer**

- Totalt ljusflöde för armatur: 800
- Lamptechnologi: LED
- Ljutfärg: Varmvitt ljus
- Nätström: AC 220–240
- Energiklass för medföljande ljuskälla: B
- IP-kod: IP44
- Skyddsklass: Klass II – dubbelisolerad
- Utbytbar ljuskälla: Ja

**Ljuskällan**

- Uppgraderbar programvara: Nej

**Kompatibilitet**

- Kompatibel med effektfunktionen: No
- Fastställd supportperiod: Ej tillämpligt
- Kompatibla operativsystem: Ej tillämpligt
- Kommunikationsprotokoll: Ej tillämpligt

**Förpackningens mått och vikt**

- EAN/UPC – produkt: 8721103104830
- Nettovikt: 0,75 kg
- Bruttovikt: 0,84 kg
- Höjd: 15,2 cm
- Längd: 12,1 cm
- Bredd: 15,2 cm



Publiceringsdatum:  
2026-06-03  
Version: 0.185

© 2026 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)