

# PHILIPS

Fylx Vägglampa 5 W  
GU10 utan ljuskälla

Lampor för utomhusbruk

Ljuskälla medföljer inte

Svart

Vattentålig



8721103104915



## Vädertålig design för extra hållbarhet

Den här utomhuslampan är designad efter de senaste trenderna och livsstilarna och skapar den stämning du alltid har velat ha.

### Lättanvänd

- Glödlampa medföljer ej

### Inför design i trädgården

- Dekorativ utomhusbelysning

### Förstklassig kvalitet

- Material av hög kvalitet

### Framtagen för utomhusbruk

- IP44 – vädertålig

# Funktioner

## Glödlampa medföljer ej

Armaturen levereras utan lampa så att du själv kan bestämma vilket ljusflöde som passar rummet och dig bäst. Välj en LED-ljuskälla från Philips för garanterat hög kvalitet och hållbart ljusflöde.

## Dekorativ utomhusbelysning

Utomhusbelysning kan förbättra trädgårdens eller uteplatsens utseende, ljussätta iögonfallande karaktärsdrag, stilfullt belysa gångstigar eller skapa den perfekta atmosfären för de där minnesvärda kvällarna tillsammans med familj och vänner. Det är därför Philips har skapat myGarden, en serie vacker och dekorativ utomhusbelysning med stil och funktionalitet som hjälper dig få ut det mesta av din utomhusyta i din egen personliga stil.

## Material av hög kvalitet



Utomhuslampan från Philips är tillverkad av högkvalitativa material med gedigen finish, för en stabil och hållbar produkt som står emot korrosion och fläckar i alla väderlekar

## IP44 – vädertålig



Den här utomhuslampan från Philips är särskilt utformad för fuktiga utomhusmiljöer och har genomgått noggranna tester för att kontrollera vattentåligheten. IP44-certifieringen innebär att den är certifierat kapslad från damm och vattenstänk – perfekt för allmänt utomhusbruk.

# Specifikationer

## Lampans egenskaper

- Dimbar: Nej

## Design och finish

- Färg: Svart
- Material: Aluminium

## Miljö

- Kassering av produkten: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

## Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Justerbart spothuvud: Nej
- Antirost och antidamm: Ja
- Dubbelriktade ljusstrålar: Nej
- Dag- och nattsensor: Nej
- Helt väderbeständig: Ja
- Integrerad LED-belysning: Nej
- Rörelsesensor: Nej
- Solenergi: Nej
- Mittpunkt: Nej

## Övrigt

- Särskilt utformad för: Garage, Trädgård, Altan
- Stil: Contemporary
- Typ: Vägglampor
- EyeComfort: Nej
- Fler egenskaper: Vattentålig

## Produktens mått och vikt

- Nettovikt: 0,43 kg
- Total höjd: 9 mm
- Total längd: 9 mm
- Total bredd: 12 mm

### Service

- Garanti: 2 år

### Tekniska specifikationer

- Lamptechnologi: LED
- Nätström: AC 220–240
- Sockel: GU10
- Maximal wattstyrka på ersättningslampa: 5
- IP-kod: IP44
- Skyddsklass: Klass I – jordad
- Utbytbar ljuskälla: Ja

### Ljuskällan

- Uppgraderbar programvara: Nej

### Kompatibilitet

- Kompatibel med effektfunktionen: No
- Fastställd supportperiod: Ej tillämpligt
- Kompatibla operativsystem: Ej tillämpligt
- Kommunikationsprotokoll: Ej tillämpligt

### Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8721103104915
- Nettovikt: 0,43 kg
- Bruttovikt: 0,5 kg
- Höjd: 11,3 cm
- Längd: 11 cm
- Bredd: 13,6 cm



Publiceringsdatum:  
2026-07-04  
Version: 0.174

© 2026 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)