

PHILIPS

Swyn Vägglampa
3,8 W

Solceller för utomhusbruk

2700 K

Svart

Dubbel ljusstyrka;Skymning till
Gryning;Solcell;Vattentät



8721103105554



Solcellsdriven trädgårdsbelysning för alla årstider

Vägglampan Philips Swyn är en tillförlitlig solcellslampa som håller länge, minskar energiförbrukningen och stöder hållbarhet.

Enkel installation

- Inget kablage krävs

Hållbara belysningslösningar

- Solenergi
- Lång livslängd – upp till 25 000 timmar

Förstklassig kvalitet

- Material av hög kvalitet

Framtagen för utomhusbruk

- IP44 – vädertålig

Särskilda egenskaper

- Lampa med dubbla ljusstyrkor


Ljus av hög kvalitet

- Varmvitt ljus, 2 700 K

Funktioner

Inget kablage krävs

Den här lampan drivs helt av solljuset. I och med att inga kablar krävs är det enkelt att placera ut och flytta runt de här lamporna i trädgården.

Solenergi


Philips solcellslampor är designade för att få ut mesta möjliga av den energi de får från solen så att du får belysning som räcker längre. Eftersom det inte ger dig någon extra elförbrukning hjälper det dig att spara pengar samtidigt som du gör en insats för miljön.

Lång livslängd – upp till 25 000 timmar

Tillförlitlig, högkvalitativ LED-lampa som håller upp till 25 000 timmar. Du kan känna dig lugn och behöver inte oroa dig i åratal, utan kan bara njuta av den perfekta ljusatmosfären i ditt hem.

Material av hög kvalitet

Utomhuslampan från Philips är tillverkad av högkvalitativa material med gedigen finish, för en stabil och hållbar produkt som står emot korrosion och fläckar i alla väderlekar

IP44 – vädertålig

Den här utomhuslampan från Philips är särskilt utformad för fuktiga utomhusmiljöer och har genomgått noggranna tester för att kontrollera vattentåligheten. IP44-certifieringen innebär att den är certifierat kapslad från damm och vattenstänk – perfekt för allmänt utomhusbruk.

Lampa med dubbla ljusstyrkor

Skapa en flexibel och tilltalande miljö med funktionen för dubbla ljusstyrkor. Lampan dimmas när ingen är i närheten och ökar automatiskt i ljusstyrka när någon kommer nära, för att du ska få rätt ljusstyrka när du behöver den.

Varmvitt ljus, 2 700 K

Visste du att olika typer av vitt ljus identifieras med olika färgtemperaturer, mätt i Kelvin (K)? Lägre färgtemperatur ger ett varmt och behagligt vitt ljus, medan högre färgtemperatur ger ett svalt, mer uppiggande vitt ljus. Den här armaturen ger ett varmvitt, mysigt ljus vid 2 700 K.

Specifikationer

Lampans egenskaper

- Dimbar: Nej

Design och finish

- Färg: Svart
- Material: Plast

Hållbarhet

- Nominell livslängd: 25 000

Miljö

- Kassering av produkten: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Justerbart spothuvud: Nej
- Antirost och antidamm: Ja
- Dubbelriktade ljusstrålar: Nej
- Dag- och nattsensor: Ja
- Helt väderbeständig: Ja
- Integrerad LED-belysning: Ja
- Rörelsesensor: Ja
- Solenergi: Ja
- Mittpunkt: Nej

Ljusegenskaper

- Färgåtergivningsindex: 80
- Färgtemperatur: 2700 K

Övrigt

- Särskilt utformad för: Garage, Trädgård, Altan
- Stil: Contemporary
- Typ: Vägglampor
- EyeComfort: Nej
- Fler egenskaper: Dubbel ljusstyrka, Skymning till gryning, Sensor, Solceller, Vattentålig

Strömförbrukning

- Wattstyrka: 3,8 W
- Effekt: 3,8 W

Produktens mått och vikt

- Nettovikt: 0,303 kg
- Total höjd: 11 mm
- Total längd: 18 mm
- Total bredd: 10 mm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniska specifikationer

- Totalt ljusflöde för armatur: 400/10
- Lamptechnologi: LED
- Ljutfärg: Varmvitt ljus
- Nätström: DC 4
- IP-kod: IP44
- Skyddsklass: Klass III – säker extralåg spänning
- Utbytbar ljuskälla: Nej

Ljuskällan

- Uppgraderbar programvara: Nej

Kompatibilitet

- Kompatibel med effektfunktionen: No
- Fastställd supportperiod: Ej tillämpligt
- Kompatibla operativsystem: Ej tillämpligt
- Kommunikationsprotokoll: Ej tillämpligt

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8721103105554
- Nettovikt: 0,3 kg
- Bruttovikt: 0,38 kg
- Höjd: 13 cm
- Längd: 18,5 cm
- Bredd: 11 cm



Publiceringsdatum:
2026-06-10
Version: 0.182

© 2026 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com