

PHILIPS

Smart hem-fjärrkontroll,
anpassningsbara knappar,
15 m räckvidd

Smart tillbehör

Anpassningsbara knappar

15 meters räckvidd

Fungerar utan Wi-Fi



8721103114488



Superenkel ljuskontroll

Få enkel och pålitlig kontroll över din smarta belysning med en intuitiv fjärrkontroll som har nio knappar för att tända och släcka lampor, dämpa ljusstyrka, välja bland fyra förinställda lägen och tända nattlampan på några sekunder. De fyra numrerade knapparna kan anpassas i WiZ-appen så du kan skapa genvägar till favoritscener och ett lagom avstånd på 15 meter ger smidig kontroll i hela hemmet. Kopplas direkt till dina lampor utan att behöva Wi-Fi för extra bekvämlighet och oberoende funktion. Lättinstallerad med WiZ-appen och fullt kompatibel med alla Connected by WiZ-produkter.

Enkel installation

- Enklast möjliga installation

Smart kontroll

- Bra räckvidd
- Anpassningsbara knappar
- Bekväma kontroller
- Connected by WiZ

Funktioner

Enklast möjliga installation

Ladda ned WiZ-appen, anslut din enhet till strömmen och anslut den sedan till ditt Wi-Fi-nätverk. Nu kan du börja använda den!

Bra räckvidd

Styr lampor och enheter inom en räckvidd på 15 meter i alla vanliga inomhusmiljöer med skiljeväggar och andra väggar.

Anpassningsbara knappar

Anpassa ljuslägesknapparna på din fjärrkontroll med WiZ-appen och skapa lättillgängliga genvägar till dina favoriter.

Connected by WiZ

Fullt kompatibel med alla Connected by WiZ-produkter – Konfigurera och få tillgång till alla fördelar med smart belysning i WiZ-appen.

Bekväma kontroller

Tänd eller släck dina lampor, justera ljusstyrkan, välj olika ljuslägen och använd nattlampan – även när Wi-Fi är nere.

Specifikationer

Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus

Design och finish

- Färg: Svart
- Material: Plast

Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Batterier medföljer: Ja
- Räckvidd: 15 m

Strömförbrukning

- Spänning: 3 V

Produktens mått och vikt

- Nettovikt: 0,057 kg
- Total höjd: 1,5 mm
- Total längd: 13,5 mm
- Total bredd: 3,8 mm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniska specifikationer

- Batterityp: AAA (LR03)
- IP-kod: IP20
- Skyddsklass: Klass III – säker extralåg spänning

Kompatibilitet

- Fastställd supportperiod: Minst 60 månader efter introduktionsdatum
- Max. antal tillbehör: 9999
- Kompatibla operativsystem: iOS, Android

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8721103114488
- Nettovikt: 0,06 kg
- Bruttovikt: 0,08 kg
- Höjd: 16,2 cm
- Längd: 4,6 cm
- Bredd: 7,6 cm



Publiceringsdatum:
2026-06-10
Version: 0.226

© 2026 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com