

PHILIPS

Takfläktslampa Bliss

Taklampor med fläkt

2 700/6 500 K

Trä

Dimbar; Fjärrkontroll; Tunable White

8721103128294



Takfläkt med infällbart blad, dimbar och reglerbar LED-lampa

Takfläktslampan Philips Bliss med infällbara blad och LED-ljus ger en ljus, bekväm och snygg inomhusmiljö hela dagen och året runt. Med en optimerad aerodynamisk fläktbladsdesign, kraftfull luftvolym och två luftflödesriktningar ger takfläkten jämn prestanda där den kyler snabbt på sommaren och cirkulerar luften effektivt på vintern. Den ultratysta motorn stör inte din sömn eller koncentration och det stabila takfästet med perfekt viktbalanserade fläktblad minimerar all vobbling. Ljuset är av högsta kvalitet och har den flexibilitet som du alltid kan förvänta dig av Philips. Skapa perfekt atmosfär varje stund med smidig dimring, reglering (ner till 5 %) och inställbart vitt ljus från varmvitt (3000 K) till kallt dagsljus (6500 K). Vår uppgraderade RF-fjärrkontroll låter dig enkelt styra din takfläkt med LED-lampa var som helst i hemmet – och du behöver inte rikta fjärrkontrollen mot fläkten.

Enkel installation

- Enkel installation

Förstklassig kvalitet

- Tyst drift

Styrning

- Sömlöst justerbara stämmningslägen
- Intuitiv fjärrkontroll

Hållbarhet

- Kraftfullt luftflöde
- Justerbar fläkthastighet
- Två luftflödesriktningar

Funktioner

Enkel installation

Ny mekanisk design förkortar monteringen från 16 till 8 enkla steg för att spara tid och arbete

Tyst drift

Tyst DC-motor (<50 dB – lägre ljud än från ett kylskåp) som inte stör din sömn eller distraherar när du behöver koncentrera dig och ett stabilt takfäste minimerar skakningar

Sömlöst justerbara stämninglägen

Philips takfläktar med LED-lampor ger jämn dimring ner till 5 %, reglerbart vitt ljus från varmvitt (3000 K) till kallt dagsljus (6500 K) så du kan skapa perfekt stämning för varje ögonblick

Intuitiv fjärrkontroll

Med en intuitiv RF-fjärrkontroll som låter dig styra din takfläkt med LED-lampa enkelt från var som helst i hemmet – och du behöver inte rikta fjärrkontrollen mot fläkten

Kraftfullt luftflöde

Vår takfläkt kyler snabbt och effektivt med en robust DC-motor och optimerade fläktblad i design med kraftfullt luftflöde

Justerbar fläkthastighet

Med Philips takfläktar kan du välja mellan sex fläkthastigheter så du kan anpassa luftflödet exakt till olika aktiviteter eller årstider.

Två luftflödesriktningar

DC-motorn ger luftflöde både framåt och bakåt för användning året runt: kylning på sommaren och varm luftcirkulation på vintern

Specifikationer

Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus
- Dimbar: Ja

Design och finish

- Färg: Trä
- Material: Plast

Hållbarhet

- Genomsnittlig livslängd (2,7 h/dag): 15 år
- Antal tändcykler: 15 000
- Nominell livslängd: 15 000

Miljö

- Kassering av produkten: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Dimbar med fjärrkontroll: Nej
- Integrerad LED-belysning: Ja
- Fjärrkontroll medföljer: Ja

Ljusegenskaper

- Färgkonsekvens: 6 SDCM
- Färgåtergivningsindex: 80
- Färgtemperatur: 2700/6500
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: <2
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 128

Övrigt

- Särskilt utformad för: Sovrum, Vardagsrum
- Stil: Contemporary
- Typ: Taklampor med fläkt
- EyeComfort: Ja
- LED-innovationer: EyeComfort
- Fler egenskaper: Dimbar, Fjärrkontroll, Inställbart vitt

Övriga egenskaper

- Ström: 310 mA
- Fläktflöde: 7 980 m³/h
- Fläkteffektivitet: 285

Produktens mått och vikt

- Nettovikt: 6,2 kg
- Total höjd: 290 mm

Service

- Garanti: 5 år

Tekniska specifikationer

- Totalt ljusflöde för armatur: 4500 @4000K
- Lamptechnologi: LED
- Ljutfärg: Reglerbart vitt ljus
- Nätström: AC 220–240
- IP-kod: IP20
- Skyddsklass: Klass I – jordad

Ljuskällan

- Uppgraderbar programvara: Nej

Kompatibilitet

- Kompatibel med effektfunktionen: No
- Fastställd supportperiod: Ej tillämpligt
- Kompatibla operativsystem: Ej tillämpligt
- Kommunikationsprotokoll: Ej tillämpligt

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8721103128294
- Nettovikt: 6,2 kg
- Bruttovikt: 9,86 kg
- Höjd: 29,1 cm
- Längd: 55,9 cm
- Bredd: 55,9 cm



Publiceringsdatum:
2026-06-17
Version: 0.250

© 2026 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com