

PHILIPS

Filament bulb frostad
100 W A60 E27 x 6

LED

2700 K

1 535 lm

50 000 tim.



8721103134813



UltraEfficient-ljuskällan, våra mest energieffektiva LED- ljuskällor

Philips UltraEfficient LED-ljuskällor ger vacker belysning och har ovanligt lång livslängd på hela 50 000 timmar. Dessutom ger den omedelbara, avsevärda energibesparingar. Slipp besväret med frekventa lampbyten.

Designad för att hålla längre och spara mer energi

- Ljuskälla med lång livslängd – varar upp till 50 år

Rätt val för högkvalitativ belysning

- 5 års garanti

Funktioner

Ljuskälla med lång livslängd – varar upp till 50 år



Slipp besväret med frekventa byten av ljuskällor. Med en livslängd på upp till 50 000 timmar håller våra UltraEfficient LED-ljuskällor 3,5 gånger längre än Philips LED-ljuskällor av standardtyp. Du får en perfekt belysningslösning som håller i mer än 50 år.

5 års garanti

Njut av kvalitetsbelysning som håller länge tack vare vår generösa 5-årsgaranti

Specifikationer

Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus
- Lampans form: Icke riktad ljuskälla
- Sockel: E27
- Ljuskällans ytbehandling: Frostad
- Dimbar: Nej
- Material i lampan: Glas

Design och finish

- Material: Glas

Hållbarhet

- Antal tändcykler: 500 000
- Nominell livslängd: 50 000

Miljö

- Kassering av produkten: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Batterier medföljer: Nej
- Välj färg: Nej
- Integrerad LED-belysning: Ja

Ljusegenskaper

- Spridningsvinkel: 300
- Färgåtergivningsindex: 80
- Färgtemperatur: 2700 K
- Nominellt ljusflöde: 1535 lm
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 210

Övrigt

- EyeComfort: Nej
- LED-innovationer: UltraEfficient

Förpackningsinformation

- EAN: 8721103134813
- EOC: 872110313481300
- Produkttitel: LED CLA A60 100W E27 WW FR ND UE 6CT/4EC

Strömförbrukning

- Effektfaktor: 0.4
- Spänning: AC 220-240 V
- Wattmotsvarighet: 100
- Effekt: 7,3
- Energiförbrukning kWh/1 000 tim: 8

Produktens mått och vikt

- Total höjd: 104 mm
- Total längd: 104 mm
- Total bredd: 60 mm

Service

- Garanti: 5 år

Tekniska specifikationer

- Frekvens: 50-60
- Diameter: 60 mm
- Lamptechnologi: LED
- Ljuskälla: Varmvitt ljus

Ljuskällan

- Uppgraderbar programvara: Nej

Kompatibilitet

- Kompatibel med effektfunktionen: No
- Fastställd supportperiod: Ej tillämpligt
- Kompatibla operativsystem: Ej tillämpligt
- Kommunikationsprotokoll: Ej tillämpligt

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8721103134813
- Nettovikt: 0,23 kg
- Bruttovikt: 1,48 kg
- Höjd: 12,2 cm
- Längd: 14,7 cm
- Bredd: 21,4 cm



Publiceringsdatum:
2026-07-01
Version: 0.223

© 2026 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com