

# PHILIPS

Filamentkronljuskälla  
klar 40 W B35 E14 x6

LED

2700 K

470 lm

25 000 tim.



8721103134950



## Det allra senaste inom LED-ljuskällor för hemmet

Philips klara LED-kronljuslampor sprider ett vackert, gnistrande ljus och har en ovanligt lång livslängd. Den här lampan är vacker både tänd och släckt och passar perfekt i ljuskronor med små socklar (E14).

### Välj ett enkelt alternativ till dina gamla glödlampor

- Liknar standardglödlampor i storlek och form

### Skapa rätt belysning för hemmet

- En enkel LED för daglig användning

# Funktioner

## Liknar standardljuskällor i storlek och form



Med sin vackert formade design och bekanta dimensioner är detta en modern, energibesparande standard LED-ljuskälla. – det perfekta hållbara alternativet till traditionella glödlampor. Brad, reviw this copy again for all of these. Does not read well.

## En enkel LED för daglig användning

Philips LED för daglig användning är den perfekta ljuskällan för dina basbehov. Du får ett vackert ljus och pålitlig prestanda – till ett bra pris.

# Specifikationer

## Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus
- Lampans form: Icke riktat kronljus
- Sockel: E14
- Ljuskällans ytbehandling: Klar
- Dimbar: Nej
- Material i lampan: Glas

## Design och finish

- Material: Glas

## Hållbarhet

- Antal tändcykler: 50 000
- Nominell livslängd: 25 000

## Miljö

- Kassering av produkten: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

## Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Batterier medföljer: Nej
- Välj färg: Nej
- Integrerad LED-belysning: Ja

## Ljusegenskaper

- Spridningsvinkel: 300
- Färgåtergivning: 80
- Färgtemperatur: 2700 K
- Nominellt ljusflöde: 470 lm
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 138

## Övrigt

- EyeComfort: Nej

## Förpackningsinformation

- EAN: 8721103134950
- EOC: 872110313495000
- Produkttitel: LED classic B35 40W E14 WW CL ND 6CT/4EC

## Strömförbrukning

- Effektfaktor: 0,5
- Spänning: AC 220-240 V
- Wattmotsvarighet: 40
- Effekt: 3,4
- Energiförbrukning kWh/1 000 tim: 4

## Produktens mått och vikt

- Total höjd: 97 mm
- Total längd: 97 mm
- Total bredd: 35 mm

## Service

- Garanti: 2 år

## Tekniska specifikationer

- Frekvens: 50-60
- Diameter: 35 mm
- Lamptechnologi: LED
- Ljusfärg: Varmvitt ljus

### Ljuskällan

- Uppgraderbar programvara: Nej

### Kompatibilitet

- Kompatibel med effektfunktionen: No
- Fastställd supportperiod: Ej tillämpligt
- Kompatibla operativsystem: Ej tillämpligt
- Kommunikationsprotokoll: Ej tillämpligt

### Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8721103134950
- Nettovikt: 0,07 kg
- Bruttovikt: 0,48 kg
- Höjd: 14,4 cm
- Längd: 6,1 cm
- Bredd: 16,9 cm



Publiceringsdatum:  
2026-07-01  
Version: 0.194

© 2026 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)