

PHILIPS

Smart RGB LED-list, 10 m, Typ C, Connected by WiZ-kompatibel

Smart LED

Statiska och dynamiska
ljuslägen

Mångsidig och kapbar

Pålitlig och lättinstallerad



8721103135957



Inred med färg

Förbättra inredningen med en mångsidig och smart LED-list. Utforska det breda spektrat av statiska och dynamiska ljuslägen i livfulla färger. Kapa för att passa med möbler, längs väggar eller under skåp (observera att kapade sektioner inte kan monteras ihop igen). En skyddande beläggning säkerställer lång hållbarhet och det starka fästunderlaget ger en snabb och skadefri installation på så gott som alla ytor. Lättinstallerad med WiZ-appen och fullt kompatibel med alla Connected by WiZ-produkter.

Enkel installation

- Enklast möjliga installation
- Enkel installation

Smarta funktioner

- Automatisera din belysning med hjälp av scheman
- SpaceSense-rörelsedetektor
- Synkronisera med musik

Smarta enheter

- Matter-certifierad

Ljuslägen

- Livfulla färger

Funktioner

Enklast möjliga installation



1. Hämta WiZ-appen
2. Tänd ljuset
3. Anslut ljuset till Wi-Fi

Enkel installation



Böj och kapa som du vill och använd den dubbelsjälvhäftande baksidan och monteringsstillbehören för att fästa den.

Automatisera din belysning med hjälp av schan

Automatisera lamporna så att de passar dina dagliga eller veckovisa rutiner. Ställ in din belysning så att den tänds innan du kommer hem och släcks när den inte behövs.

SpaceSense-rörelsedetektor



Gör om dina lampor till rörelsesensorer med integrerad SpaceSense-teknik så de slås på automatiskt när du kommer in i rummet – allt du behöver är två eller fler Connected by WiZ-lampor eller Connected by WiZ-enheter!

Synkronisera med musik




Känn rytmen med Music Sync. Synka enkelt dina lampor och favoritlåtar med mikrofonen på din smartphone.

Matter-certifierad



Styr allt med din smart hem-assistent – Matter-kompatibel för sömlös integrering med Alexa, Google Hem och Apple Home.

Livfulla färger



Välj bland miljontals livfulla färger för att skapa omgivningsljus som passar alla stämningar.

Specifikationer

Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus
- Dimbar: Ja

Design och finish

- Färg: Vitt
- Material: Plast

Hållbarhet

- Genomsnittlig livslängd (2,7 h/dag): 15 år
- Bibehållet ljusflöde: 70%
- Antal tändcykler: 50 000
- Nominell livslängd: 15 000

Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Justerbart spothuvud: Nej
- Välj färg: Ja
- Dimbar med fjärrkontroll: Ja
- Helt väderbeständig: Nej
- Integrerad LED-belysning: Ja
- Strömbrytare på sladden: Ja
- Nätadapter medföljer: Ja
- Fjärrkontroll medföljer: Nej
- Solenergi: Nej
- WarmGlow dimbart ljus: Nej

Ljusegenskaper

- Färgåtergivningsindex: ≥ 80
- Färgtemperatur: 2200–6500 K
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: < 2
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 95

Övrigt

- Särskilt utformad för: Kök, Sovrum, Vardagsrum, Barnrum, Underhållningsrum

Övriga egenskaper

- Ström: 75 mA

Strömförbrukning

- Effektfaktor: 0.7
- Spänning: 220–240 V
- Effekt: 10
- Energiförbrukning kWh/1 000 tim: 11

Produktens mått och vikt

- Nettovikt: 0,195 kg
- Total höjd: 0,21 mm
- Total längd: 1 000 mm
- Total bredd: 1 mm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniska specifikationer

- Frekvens: 50–60
- Totalt ljusflöde för armatur: NA
- Lamptechnologi: LED
- Ljuskälla: Färgat ljus
- Wattstyrka på medföljande ljuskälla: 12
- IP-kod: IP20
- Skyddsklass: Klass II – dubbelisolerad

Ljuskällan

- Uppgraderbar programvara: Ja

Kompatibilitet

- Kompatibel med effektfunktionen: Yes
- WiFi: 802.11b/g/n
- Fastställd supportperiod: Minst 60 månader efter introduktionsdatum
- Max. antal tillbehör: 9999
- Kompatibla operativsystem: iOS, Android
- Kommunikationsprotokoll: Bluetooth, WiFi (2,4 GHz)
- Kompatibilitet med tredjepartssystem: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri-genvägar
- Funktioner i Matter: Via tredjepartshubbar (Wi-Fi)

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8721103135957
- Nettovikt: 0,2 kg
- Bruttovikt: 0,3 kg
- Höjd: 19,3 cm
- Längd: 8,2 cm
- Bredd: 16,4 cm



Publiceringsdatum:
2026-06-13
Version: 0.126

© 2026 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com