

# PHILIPS

Smart Dial Switch, bekväma kontroller, dimning, uppladdningsbart batteri

Smart tillbehör

Anpassningsbara knappar

Väggmonterbar och fjärrstyrd

Fungerar utan Wi-Fi



8721103136039



## Allt-i-ett-brytare

Styr din belysning enkelt med en snygg och smart dial switch för på/av och dimning, med två programmerbara knappar för direktåtkomst till dina inställda ljuslägen. Anpassa knapparna i WiZ-appen med dina personliga genvägar. Montera den kompakta basen på väggen eller koppla loss magnetratten och få portabel, trådlös styrning när du behöver det. Strömbrytaren kommunicerar direkt med dina lampor, så den fungerar pålitligt även utan Wi-Fi. En diskret LED-ring visar när lamporna är aktiva eller om USB-batteriet behöver laddas. Lättinstallerad med WiZ-appen och fullt kompatibel med alla Connected by WiZ-produkter.

### Enkel installation

- Enklast möjliga installation

### Smart kontroll

- Bra räckvidd
- Connected by WiZ
- Anpassningsbara scener

### Formfaktor

- Bekväma kontroller

# Funktioner

## Enklast möjliga installation

Ladda ned WiZ-appen, anslut din enhet till strömmen och anslut den sedan till ditt Wi-Fi-nätverk. Nu kan du börja använda den!

## Bra räckvidd

Styr lampor och enheter inom en räckvidd på 15 meter i alla vanliga inomhusmiljöer med skiljeväggar och andra väggar.

## Connected by WiZ

Fullt kompatibel med alla Connected by WiZ-produkter – Konfigurera och få tillgång till alla fördelar med smart belysning i WiZ-appen.

## Anpassningsbara scener

För extra bekvämlighet kan du anpassa fyra ljusscener i WiZ-appen. Växla mellan perfekta stämningar med ett kort eller långt tryck.

## Bekväma kontroller

Montera basen var som helst och koppla loss fjärrkontrollen för trådlös belysningsstyrning när du behöver den.

# Specifikationer

## Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus

## Design och finish

- Färg: Vitt
- Material: Plast

## Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Batterier medföljer: Ja
- Räckvidd: 15 m

## Strömförbrukning

- Spänning: 5 V

## Produktens mått och vikt

- Nettovikt: 0,1 kg
- Hållängd: 86 cm
- Hålbredd: 86 cm
- Total höjd: 2,49 mm
- Total längd: 8,6 mm
- Total bredd: 8,6 mm

## Service

- Garanti: 2 år

## Tekniska specifikationer

- Batterityp: LP402030
- IP-kod: IP20
- Skyddsklass: Klass III – säker extralåg spänning

## Kompatibilitet

- Fastställd supportperiod: Minst 60 månader efter introduktionsdatum
- Max. antal tillbehör: 9999
- Kompatibla operativsystem: iOS, Android

## Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8721103136039
- Nettovikt: 0,1 kg
- Bruttovikt: 0,14 kg
- Höjd: 13,7 cm
- Längd: 6,1 cm
- Bredd: 10,6 cm



Publiceringsdatum:  
2026-06-10  
Version: 0.158

© 2026 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)