

# PHILIPS

## Hero bordslampa

Smart LED

Miljontals färger

Reglerbart vitt ljus

Pekkontroller

8721103136275



## Rolig bordslampa med enkla pekkontroller

Smart bordslampa med miljontals färger för varje stämning. Finjustera enkelt från kallvitt, energigivande ljus till varmt, avkopplande vitt ljus (2200K–6500K). Lampan har designats med bekväma, intuitiva pekkontroller där du tänds och släcker genom att dubbelklicka. Du kan också synka ljuset med musik via mikrofonen i din smartphone och skapa dynamiska partyeffekter.

### Smart kontroll

- Lekfullt ljus i ett handgrepp
- Pekkontroller

### Smarta funktioner

- SpaceSense-rörelsedetektor

### Smarta enheter

- Matter-certifierad

### Ljuslägen

- Ljus i full färg
- Ljus för varje aktivitet
- Alltid rätt ljus

# Funktioner

## Lekfullt ljus i ett handgrepp

Stilren bordslampa med avancerade funktioner.

## Pekkontroller

Tänd och släck med ett enkelt dubbeltryck på lampan.

## SpaceSense-rörelsedetektor



Gör om dina lampor till rörelsesensorer med integrerad SpaceSense-teknik så de slås på automatiskt när du kommer in i rummet – allt du behöver är två eller fler Connected by WiZ-lampor eller Connected by WiZ-enheter!

## Matter-certifierad



Styr allt med din smart hem-assistent – Matter-kompatibel för sömlös integrering med Alexa, Google Home och Apple Home.

## Ljus i full färg

Skapa stämning med miljontals fina färger eller använd ett av de förinställda ljuslägena.

## Ljus för varje aktivitet

Skapa snabbt rätt stämning med förinställda lägen som Fokus eller Relax.

## Alltid rätt ljus

Bli piggare på morgonen med energigivande ljus eller skapa mysig avkoppling med mjukare ljus.

# Specifikationer

## Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus
- Dimbar: Ja

## Design och finish

- Färg: Vitt
- Material: Plast

## Hållbarhet

- Genomsnittlig livslängd (2,7 h/dag): 25 år
- Bibehållet ljusflöde: 70%
- Antal tändcykler: 20 000
- Nominell livslängd: 25 000

## Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Dimbar med fjärrkontroll: Ja
- Integrerad LED-belysning: Ja
- Strömbrytare på sladden: Nej
- Fjärrkontroll medföljer: Nej
- Solenergi: Nej
- WarmGlow dimbart ljus: Nej

## Ljusegenskaper

- Färgkonsekvens: 6 SDCM
- Färgåtergivningindex: 80
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: <2
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 68

## Övrigt

- Särskilt utformad för: Stämning
- EyeComfort: Ja

## Övriga egenskaper

- Ström: 55 mA

**Strömförbrukning**

- Effektfaktor: 0.7
- Spänning: 220-240 V

**Produktens mått och vikt**

- Nettovikt: 0,72 kg
- Total höjd: 15,8 mm

**Service**

- Garanti: 2 år

**Tekniska specifikationer**

- Diameter: 150 mm
- Totalt ljusflöde för armatur: 620(@4000K, 300lm@2700K)
- Lamptechnologi: LED
- Ljutfärg: Färgat och vitt ljus (RGBW)
- Wattstyrka på medföljande ljuskälla: 9
- IP-kod: IP20
- Skyddsklass: Klass II – dubbelisolerad

**Ljuskällan**

- Uppgraderbar programvara: Ja

**Kompatibilitet**

- Kompatibel med effektfunktionen: Yes
- WiFi: 802.11b/g/n
- Fastställd supportperiod: Minst 60 månader efter introduktionsdatum
- Max. antal tillbehör: 9999
- Kompatibla operativsystem: iOS, Android
- Kommunikationsprotokoll: Bluetooth, WiFi (2,4 GHz)
- Kompatibilitet med tredjepartssystem: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri-genvägar
- Funktioner i Matter: Via tredjepartshubbar (Wi-Fi)

**Förpackningens mått och vikt**

- EAN/UPC – produkt: 8721103136275
- Nettovikt: 0,72 kg
- Bruttovikt: 0,93 kg
- Höjd: 16,5 cm
- Längd: 15 cm
- Bredd: 18,5 cm



Publiceringsdatum:  
2026-06-17  
Version: 0.60

© 2026 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)