

PHILIPS

Contemporary

Känslan av dagsljus inomhus

Ljus som anpassar sig till dygnsrytmen

Fjärrkontroll medföljer



8721103138934



Ta in Sky i hemmet

Philips Skylight ger ett upplevt naturligt dagsljus i rummet. Det är särskilt utformat för att återge naturlig ljusstyrka, skuggor och solljus med djup för att skapa en illusion av dagsljus inomhus

Imiterar himlen

- Imiterar himlen

Ljus som rör sig med dagen

- Ljus som rör sig med dagen

Uppiggar som naturligt dagsljus

- Uppiggar som naturligt dagsljus

Ljus som anpassas efter aktivitet

- Ljus som anpassas efter aktivitet

Enkel installation och styrning

- Enkel installation och styrning

Kan användas i fuktiga utrymmen

- Kan användas i fuktiga utrymmen

Funktioner

Imiterar himlen



Särskilt utformad för att återge naturlig ljusstyrka, skuggor och solljus med djup för att skapa en illusion av dagsljus inomhus

Ljus som rör sig med dagen



Auto Day Rhythm justerar ljusstyrkan och nyanser automatiskt för att spegla en naturlig rytm med dagsljuset

Uppiggas som naturligt dagsljus




Integrerad BioUp-motor ger blått berikat dagsljus när du ska vakna och varmt kvällsljus när du ska varva ner

Ljus som anpassas efter aktivitet



Fem dagsljusinspirerade förinställningsscener, från starkare fokusljus till mysigare kvällsstämning

Enkel installation och styrning (utan vitaup-skyld på fjärrkontrollen)



Enkel och okomplicerad installation utan specialverktyg eller procedurer – intuitiv fjärrkontroll ingår

Kan användas i fuktiga utrymmen



Philips Skylight med IP44-klassning ger skydd mot stänkvatten så den kan användas i kök, badrum och på andra fuktiga platser.

Specifikationer

Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus
- Dimbar: Ja

Design och finish

- Färg: Vitt
- Material: Metall, Plast

Hållbarhet

- Antal tändcykler: 50 000
- Nominell livslängd: 25 000

Miljö

- Kassering av produkten: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Dimbar med fjärrkontroll: Ja
- Integrerad LED-belysning: Ja
- Fjärrkontroll medföljer: Ja

Ljusegenskaper

- Färgåtergivningsindex: 90
- Färgtemperatur: 3500–7500
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: <2
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 59,7

Övrigt

- Särskilt utformad för: Badrum, Kök, Sovrum, Vardagsrum, Hemmakontor, Korridor
- Stil: Modern
- EyeComfort: Ja
- LED-innovationer: NatureConnect

Övriga egenskaper

- Ström: 630, 310 mA

Strömförbrukning

- Effektfaktor: 0.9
- Effekt: 67

Produktens mått och vikt

- Nettovikt: 10,8 kg
- Total höjd: 88 mm
- Total längd: 905 mm
- Total bredd: 603 mm

Service

- Garanti: 5 år

Tekniska specifikationer

- Totalt ljusflöde för armatur: LS 5300
- Lamptechnologi: LED
- Ljutfärg: Reglerbart vitt ljus
- Nätström: AC 110–240
- IP-kod: IP44
- Skyddsklass: Klass I – jordad

Ljuskällan

- Uppgraderbar programvara: Nej

Kompatibilitet

- Kompatibel med effektfunktionen: No
- Fastställd supportperiod: Ej tillämpligt
- Kompatibla operativsystem: Ej tillämpligt
- Kommunikationsprotokoll: Ej tillämpligt

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8721103138934
- Nettovikt: 9,8 kg
- Bruttovikt: 15,18 kg
- Höjd: 68,5 cm
- Längd: 102 cm
- Bredd: 17,5 cm



Publiceringsdatum:
2026-06-13
Version: 0.230

© 2026 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com