

PHILIPS

Contemporary

Känslan av dagsljus inomhus

Ljus som anpassar sig till dygnsrytmen

Fjärrkontroll medföljer



8721103138958



Ta in Sky i hemmet

Philips Skylight VitaUp. Naturligt dagsljus som hjälper kroppens D-vitamin. Innehåller VitaUp-modulen som har utvecklats för att stödja kroppens naturliga D-vitaminproduktion.

D-vitaminproduktion

- Stöder kroppens D-vitamin

Imiterar himlen

- Imiterar himlen

Ljus som rör sig med dagen

- Ljus som rör sig med dagen

Uppiggar som naturligt dagsljus

- Uppiggar som naturligt dagsljus

Ljus som anpassas efter aktivitet

- Ljus som anpassas efter aktivitet

Enkel installation och styrning

- Enkel installation och styrning

Funktioner

Stöder kroppens D-vitamin



VitaUp UV-B-modulen stödjer kroppens naturliga D-vitaminproduktion. Den är testad, säker, med automatisk avstängning efter 8 timmar eller med fjärrkontroll.* Forskning visar att D-vitamin spelar en viktig roll för att stödja fysiskt och emotionellt välmående.

Imiterar himlen



Särskilt utformad för att återge naturlig ljusstyrka, skuggor och solljus med djup för att skapa en illusion av dagsljus inomhus

Ljus som rör sig med dagen



Auto Day Rhythm justerar ljusstyrkan och nyanser automatiskt för att spegla en naturlig rytm med dagsljuset

Uppiggas som naturligt dagsljus




Integrerad BioUp-motor ger blått berikat dagsljus när du ska vakna och varmt kvällsljus när du ska varva ner

Ljus som anpassas efter aktiviteten



Fem dagsljusinspirerade förinställningsscener, från starkare fokusljus till mysigare kvällsstämning

Enkel installation och styrning



Enkel och okomplicerad installation utan specialverktyg eller procedurer – intuitiv fjärrkontroll ingår

Specifikationer

Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus
- Dimbar: Ja

Design och finish

- Färg: Vitt
- Material: Metall, Plast

Hållbarhet

- Antal tändcykler: 50 000
- Nominell livslängd: 25 000

Miljö

- Kassering av produkten: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Dimbar med fjärrkontroll: Ja
- Integrerad LED-belysning: Ja
- Fjärrkontroll medföljer: Ja

Ljusegenskaper

- Färgåtergivningsindex: 90
- Färgtemperatur: 3500–7500
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: <2
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 59,7

Övrigt

- Särskilt utformad för: Badrum, Kök, Sovrum, Vardagsrum, Hemmakontor, Korridor
- Stil: Modern
- EyeComfort: Ja
- LED-innovationer: NatureConnect
- Fler egenskaper: VitaUp

Övriga egenskaper

- Ström: 630, 310 mA

Strömförbrukning

- Effektfaktor: 0.9
- Effekt: 67

Produktens mått och vikt

- Nettovikt: 11 kg
- Total höjd: 88 mm
- Total längd: 932 mm
- Total bredd: 603 mm

Service

- Garanti: 5 år

Tekniska specifikationer

- Totalt ljusflöde för armatur: LS 5300
- Lamptechnologi: LED
- Ljuskategori: Reglerbart vitt ljus
- Nätström: AC 110–240
- IP-kod: IP44
- Skyddsklass: Klass I – jordad

Ljuskällan

- Uppgraderbar programvara: Nej

Kompatibilitet

- Kompatibel med effektfunktionen: No
- Fastställd supportperiod: Ej tillämpligt
- Kompatibla operativsystem: Ej tillämpligt
- Kommunikationsprotokoll: Ej tillämpligt

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8721103138958
- Nettovikt: 9,8 kg
- Bruttovikt: 15,18 kg
- Höjd: 68,5 cm
- Längd: 104,7 cm
- Bredd: 17,5 cm



Publiceringsdatum:
2026-06-13
Version: 0.241

© 2026 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com