

PHILIPS


Wyatt tak-/
väggspotlight 3x

Tak-/väggspotlights


Ljuskälla medföljer inte

Svart

ClickFix



8721103143471



Snygg och mångsidig belysning för hemmet

Inkludera denna praktiska spotlampa från Philips i ditt hem. Kombinera den med en LED-ljuskälla med GU10-sockel från Philips så får du högkvalitativ belysning som räcker i många år.

Lättanvänd

- Justerbart spothuvud
- Glödlampa medföljer ej

Enkel installation

- Lättmonterat med ClickFix

Enkel att uppleva

- Armaturen ger dig friheten att anpassa utseendet så att det passar din inredning och är perfekt att placera på väggen eller i taket.

Material och ytbehandling

- Material av hög kvalitet

Funktioner

Justerbart spothuvud



Rikta ljuset dit det behövs genom att justera, rotera eller luta lampans spothuvud.

Glödlampa medföljer ej


Armatyren levereras utan lampa så att du själv kan bestämma vilket ljusflöde som passar rummet och dig bäst. Välj en LED-ljuskälla från Philips för garanterat hög kvalitet och hållbart ljusflöde.

Lättmonerat med ClickFix

Installera i fyra enkla steg med det patenterade Philips ClickFix-systemet. Installera enkelt din spotlight själv. Montera bara fästet i taket, anslut kablarna, klicka fast och fixera ljuset i ett svep.

Anpassningsbar montering för väggar eller tak

Material av hög kvalitet



Hållbart och snyggt material håller längre.

Specifikationer

Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus
- Dimbar: Nej

Design och finish

- Färg: Svart
- Material: Metall

Miljö

- Kassering av produkten: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Justerbart spothuvud: Ja
- Batterier medföljer: Nej
- click!FIX-montering: Ja
- Dimbar med fjärrkontroll: Nej
- Integrerad LED-belysning: Ja
- Fjärrkontroll medföljer: Nej

Ljusegenskaper

- Uppvärmningstid till 60 % ljus: <2

Övrigt

- Särskilt utformad för: Kök, Sovrum, Matrum, Garage, Vardagsrum, Hemmakontor, Korridor
- Stil: Contemporary
- Typ: Tak-/väggspotlights
- Fler egenskaper: ClickFix

Övriga egenskaper

- Ström: 150 mA

Produktens mått och vikt

- Nettovikt: 0,644 kg
- Total höjd: 10 mm
- Total längd: 20 mm
- Total bredd: 26 mm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniska specifikationer

- Lamptechnologi: LED
- Nätström: AC 220–240
- Sockel: GU10
- Maximal wattstyrka på ersättningslampa: 50
- IP-kod: IP20
- Skyddsklass: Klass I – jordad
- Antal ljuskällor: 3
- Monteringsalternativ: Infälld

Ljuskällan

- Uppgraderbar programvara: Nej

Kompatibilitet

- Kompatibel med effektfunktionen: No
- Fastställd supportperiod: Ej tillämpligt
- Kompatibla operativsystem: Ej tillämpligt
- Kommunikationsprotokoll: Ej tillämpligt

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8721103143471
- Nettovikt: 0,64 kg
- Bruttovikt: 0,75 kg
- Höjd: 21 cm
- Längd: 11 cm
- Bredd: 21 cm



Publiceringsdatum:
2026-06-24
Version: 0.171

© 2026 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com