

# PHILIPS

Spot 50 W PAR16  
GU10 x5

LED

2200–2700K

345 lm

15 000 tim.

Dimring



8721103152534



## Upplev dimbart, varmvitt LED-ljus

Den här LED-spotlighten ger en dimbar och riktad, klar ljusstråle, har extra lång livslängd och är extremt energibesparande. Detta är en spot som håller länge – idealisk när du vill byta ut dina 50 W-spottar med GU10-sockel.

### Ljus av hög kvalitet

- Varmvitt ljus som påminner om skenet från en glödlampa

### Ljus är mer än belysning

- Kan dimras till ett varmt sken

### Dimbara (LED-lampor)

- Dimbara (LED-lampor)

# Funktioner

## Varmvitt, påminner om skenet från en glödlampa

Ljuskälla med en färgtemperatur på 2 700 K som ger en varm och rogivande atmosfär – perfekt för avkoppling. Passar bra för all belysning i hemmet.

## Kan dimras till ett varmt sken

Den här dimbara ljuskällan kan du dimra från ett varmt ljus på 2 200 K till 2 700 K. Ju mer du dimrar desto varmare blir ljuset.

## Dimbara (LED-lampor)



Lampan kan användas med de flesta dimrar för att skapa önskad atmosfär med smidig dimring. Se

kompatibilitetslistan gällande dimbarhet och kontrollera att lampan passar med din specifika dimmer.

# Specifikationer

## Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus
- Lampans form: Riktad reflektor
- Sockel: GU10
- Ljuskällans ytbehandling: Klar
- Dimbar: Ja
- Material i lampan: Glas

## Design och finish

- Färg: Silver
- Material: Glas

## Hållbarhet

- Antal tändcykler: 50 000
- Nominell livslängd: 15 000

## Miljö

- Kassering av produkten: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

## Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Justerbart spothuvud: Nej
- Batterier medföljer: Nej
- Välj färg: Ja
- Integrerad LED-belysning: Ja
- WarmGlow dimbart ljus: Ja
- Mittpunkt: Nej

## Ljusegenskaper

- Spridningsvinkel: 36
- Färgåtergivningsindex: 90
- Färgtemperatur: 2200-2700 K
- Nominellt ljusflöde: 345 lm
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: 0
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 90

## Övrigt

- Stil: Modern
- EyeComfort: Ja
- LED-innovationer: EyeComfort
- Fler egenskaper: WarmGlow

## Förpackningsinformation

- EAN: 8721103152534
- EOC: 872110315253400
- Produkttitel: LED CLA 50W GU10 C90 WW 36D WGD 5CT/6 EC

**Strömförbrukning**

- Effektfaktor: 0.6
- Spänning: AC 220–240 V
- Wattmotsvarighet: 50
- Effekt: 3,8
- Energiförbrukning kWh/1 000 tim: 4

**Produktens mått och vikt**

- Total höjd: 54 mm
- Total längd: 54 mm
- Total bredd: 50 mm

**Märkvärden**

- Nominell toppintensitet: 700 cd

**Service**

- Garanti: 3 år

**Tekniska specifikationer**

- Frekvens: 50–60
- Diameter: 50 mm
- Lamptechnologi: LED
- Ljusfärg: Varmvitt ljus
- IP-kod: IP20
- Utbytbar ljuskälla: Nej
- Kompatibilitet med drivdon: Nät

**Ljuskällan**

- Uppgraderbar programvara: Nej

**Kompatibilitet**

- Kompatibel med effektfunktionen: No
- Fastställd supportperiod: Ej tillämpligt
- Kompatibla operativsystem: Ej tillämpligt
- Kommunikationsprotokoll: Ej tillämpligt

**Förpackningens mått och vikt**

- EAN/UPC – produkt: 8721103152534
- Nettovikt: 0,22 kg
- Bruttovikt: 0,26 kg
- Höjd: 11,5 cm
- Längd: 5,2 cm
- Bredd: 17 cm



Publiceringsdatum:  
2026-06-27  
Version: 0.150

© 2026 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)