

PHILIPS

HDMI 2-synkbox 8K med
bakgr.belysning till 55–65
tums tv

Smart LED

Kräver HDMI-ingång

Stöd för 4K vid 120Hz och 8K
vid 60Hz

Fyrsidig RGBIC LED-list



8721103157454



Enkelt men immersivt

HDMI 2.1-synkboxen har en ultrasnabb uppdateringsfrekvens – med stöd för 4K vid 120Hz och 8K vid 60Hz – för realtidssynkning med allt innehåll, från filmer till videospel, via HDMI. Den fyrsidiga RGBIC-TV-bakgrundsbelysningen projicerar en immersiv belysning mot väggen i flera färger som blandas synkront. Förbättra ditt hemmaunderhållningssystem med synkbar smart belysning som är enkel att installera och utbyggbar – synka så många kompatibla lampor du vill och använd en HDMI-switch om du vill koppla in flera HDMI-enheter. Styr allt med WiZ-appen, Alexa eller Google Home.

Enkel installation

- Enkel att installera

Smart kontroll

- Styr det på ditt sätt

Smarta funktioner


- Förvandla ditt underhållningssystem hemma
- Anpassningsbara synklägen
- HDMI 2.1

Smarta enheter

- Matter-certifierad

Funktioner

Enkel att installera



Anslut bakgrundsbelysningen till din tv, installera din synkbox och få uppslukande underhållning direkt.

Styr det på ditt sätt



Styr den enkelt med WiZ-appen eller röstkommandon via Google eller Alexa. Du kan ställa in dina lampor så de tänds och släcks automatiskt med din tv.

Förvandla ditt underhållningssystem hemma



Synka dina smarta lampor med valfritt videoinnehåll via HDMI och kastas rakt in i handlingen i dina favoritfilmer, videospel och sport.

Anpassningsbara synklägen



Använd WiZ-appen för att utforska förinställda synklägen som Cinematic och Relaxation, eller för att anpassa ljusstyrkan och färgen på varje ljuseffekt så de matchar det du tittar på.

HDMI 2.1



Anslut bara synkboxen till en HDMI-medieenhet, t.ex. en streamingsticka, digitalbox eller spelkonsol. Stöder 4K vid 120Hz, 8K vid 60Hz, HDR10+ och Dolby Vision.

Matter-certifierad



Styr allt med din smart hem-assistent – Matter-kompatibel för sömlös integrering med Alexa, Google Hem och Apple Home.

Specifikationer

Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus
- Dimbar: Ja

Design och finish

- Färg: Svart
- Material: Plast

Hållbarhet

- Genomsnittlig livslängd (2,7 h/dag): 15 år
- Bibehållet ljusflöde: 70%
- Antal tändcykler: 15 000
- Nominell livslängd: 15 000

Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Justerbart spothuvud: Nej
- Välj färg: Ja
- Dimbar med fjärrkontroll: Ja
- Helt väderbeständig: Nej
- Integrerad LED-belysning: Ja
- Strömbrytare på sladden: Nej
- Nätagadapter medföljer: Ja
- Fjärrkontroll medföljer: Nej
- Solenergi: Nej
- WarmGlow dimbart ljus: Nej

Ljusegenskaper

- Färgåtergivningsindex: 20
- Färgtemperatur: 2700/6500
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: <2
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 16

Övrigt

- Särskilt utformad för: Vardagsrum, Underhållningsrum

Övriga egenskaper

- Ström: 165 mA

Strömförbrukning

- Effektfaktor: 0.95
- Spänning: 220-240 V
- Energiförbrukning kWh/1 000 tim: 11

Produktens mått och vikt

- Nettovikt: 0,591 kg
- Total höjd: 0,35 mm
- Total längd: 380 mm
- Total bredd: 1 mm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniska specifikationer

- Frekvens: 50/60
- Totalt ljusflöde för armatur: 600
- Lamptechnologi: LED
- Ljusfärg: Gradientfärgat och vitt ljus (RGBICW)
- Wattstyrka på medföljande ljuskälla: 36
- IP-kod: IP20
- Skyddsklass: Klass II – dubbelisolerad

Ljuskällan

- Formfaktor: NA
- Uppgraderbar programvara: Ja

Kompatibilitet

- Kompatibel med effektfunktionen: Yes
- WiFi: 802.11b/g/n
- Fastställd supportperiod: Minst 60 månader efter introduktionsdatum
- Max. antal tillbehör: 9999
- Kompatibla operativsystem: iOS, Android
- Kommunikationsprotokoll: Bluetooth, WiFi (2,4 GHz)
- Kompatibilitet med tredjepartssystem: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri-genvägar
- Funktioner i Matter: Via tredjepartshubbar (Wi-Fi)

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8721103157454
- Nettovikt: 0,59 kg
- Bruttovikt: 0,83 kg
- Höjd: 19,5 cm
- Längd: 7,3 cm
- Bredd: 19,5 cm



Publiceringsdatum:
2026-06-13
Version: 0.129

© 2026 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com