

# PHILIPS

Smart RGBIC LED-list, 2 x 5 m, Typ C, Connected by WiZ-kompatibel

Smart LED

Flerfärgade ljuseffekter

Statiska och dynamiska ljuslägen

Mångsidig och kapbar



8721103159649



## Flödande färger

Mångsidig RGBIC LED-list med fina flerfärgade effekter – från regnbågar och mjuka färgtoningar till gnistrande dynamiska scener. Sätt stämningen i rummet med ett brett spektrum av statiska och dynamiska ljuslägen i livfulla färger. Särskilt utformad för flexibilitet. Listen kan kapas för att passa så gott som överallt. Kan enkelt installeras på möbler, längs väggar eller under skåp (observera att kapade sektioner inte kan monteras ihop igen). Lättinstallerad med WiZ-appen och fullt kompatibel med alla Connected by WiZ-produkter.

### Enkel installation

- Enklast möjliga installation
- Enkel installation

### Smarta funktioner

- SpaceSense-rörelsedetektor
- Synkronisera med musik

### Smarta enheter

- Matter-certifierad

### Ljuslägen

- Flerfärgat ljus
- Livfulla färger

# Funktioner

## Enklast möjliga installation




1. Hämta WiZ-appen  
2. Tänd ljuset  
3. Anslut ljuset till Wi-Fi

## Enkel installation



Böj och kapa som du vill och använd den dubbelsjälvhäftande baksidan och monteringsstillbehören för att fästa den.

## SpaceSense-rörelsedetektor



Gör om dina lampor till rörelsesensorer med integrerad SpaceSense-teknik så de slås på automatiskt när du kommer in i rummet – allt du behöver är två eller fler Connected by WiZ-lampor eller Connected by WiZ-enheter!

## Synkronisera med musik



Känn rytmen med Music Sync. Synka enkelt dina lampor och favoritlåtar med mikrofonen på din smartphone.

## Livfulla färger




Välj bland miljontals livfulla färger för att skapa omgivningsljus som passar alla stämningar.

## Matter-certifierad



Styr allt med din smart hem-assistent – Matter-kompatibel för sömlös integrering med Alexa, Google Hem och Apple Home.

## Flerfärgat ljus



LED-list som kan producera olika färger samtidigt för bländande ljuseffekter i flera färger, med regnbågar och gnistrande effekter.

# Specifikationer

**Lampans egenskaper**

- Avsedd användning: Inomhus
- Dimbar: Ja

**Design och finish**

- Färg: Vitt
- Material: Plast

**Hållbarhet**

- Genomsnittlig livslängd (2,7 h/dag): 15 år
- Bibehållet ljusflöde: 70%
- Antal tändcykler: 50 000
- Nominell livslängd: 15 000

**Extra funktion/tillbehör medföljer.**

- Justerbart spothuvud: Nej
- Välj färg: Ja
- Dimbar med fjärrkontroll: Ja
- Helt väderbeständig: Nej
- Integrerad LED-belysning: Ja
- Strömbrytare på sladden: Ja
- Nätadapter medföljer: Ja
- Fjärrkontroll medföljer: Nej
- Solenergi: Nej
- WarmGlow dimbart ljus: Nej

**Ljusegenskaper**

- Färgåtergivningsindex:  $\geq 80$
- Färgtemperatur: 2700/6500
- Uppvärmningstid till 60 % ljus:  $< 2$
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 95

**Övrigt**

- Särskilt utformad för: Kök, Sovrum, Vardagsrum, Barnrum, Underhållningsrum

**Övriga egenskaper**

- Ström: 75 mA

**Strömförbrukning**

- Effektfaktor: 0.7
- Spänning: 220–240 V
- Effekt: 17,9
- Energiförbrukning kWh/1 000 tim: 11

**Produktens mått och vikt**

- Nettovikt: 0,285 kg
- Total höjd: 0,21 mm
- Total längd: 1 000 mm
- Total bredd: 1 mm

**Service**

- Garanti: 2 år

**Tekniska specifikationer**

- Frekvens: 50–60
- Totalt ljusflöde för armatur: NA
- Lamptechnologi: LED
- Ljutfärg: Gradientfärgat ljus (RGBIC)
- Wattstyrka på medföljande ljuskälla: 21
- IP-kod: IP20
- Skyddsklass: Klass II – dubbelisolerad

**Ljuskällan**

- Uppgraderbar programvara: Ja

**Kompatibilitet**

- Kompatibel med effektfunktionen: Yes
- WiFi: 802.11b/g/n
- Fastställd supportperiod: Minst 60 månader efter introduktionsdatum
- Max. antal tillbehör: 9999
- Kompatibla operativsystem: iOS, Android
- Kommunikationsprotokoll: Bluetooth, WiFi (2,4 GHz)
- Kompatibilitet med tredjepartssystem: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri-genvägar
- Funktioner i Matter: Via tredjepartshubbar (Wi-Fi)

**Förpackningens mått och vikt**

- EAN/UPC – produkt: 8721103159649
- Nettovikt: 0,28 kg
- Bruttovikt: 0,54 kg
- Höjd: 21,8 cm
- Längd: 8,2 cm
- Bredd: 18,9 cm



Publiceringsdatum:  
2026-06-13  
Version: 0.231

© 2026 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)