

# PHILIPS

Smart LED-lampa RGB A60  
med fjärrkontroll, E27-  
sockel, 806 lm

Smart LED

Miljontals färger

Reglerbart vitt ljus

Fjärrstyrning

8721103159700



## Gör belysningen i hemmet smartare

Inred rummet med smart belysning som anpassas efter situationen. Sätt stämningen med klart ljus i miljontals färger och förinställda lägen som Fireplace och Ocean. Växla enkelt mellan svalt, energigivande vitt ljus och varm, avkopplande belysning i ett reglerbart intervall från 2200K till 6500K, och finjustera ljusstyrkan från 100 % ner till bara 1 % med full kontroll.

### Smart kontroll

- Connected by WiZ

### Smarta funktioner

- SpaceSense-rörelsedetektor

### Smarta enheter

- Matter-certifierad

### Ljuslägen

- Miljontals färger
- Reglerbart vitt ljus
- Dimring till låg nivå

# Funktioner

## Connected by WiZ

Fullt kompatibel med alla Connected by WiZ-produkter – Konfigurera och få tillgång till alla fördelar med smart belysning i WiZ-appen.

## SpaceSense-rörelsedetektor



Gör om dina lampor till rörelsesensorer med integrerad SpaceSense-teknik så de slås på automatiskt när du kommer in i rummet – allt du behöver är två eller fler Connected by WiZ-lampor eller Connected by WiZ-enheter!

## Matter-certifierad



Styr allt med din smart hem-assistent – Matter-kompatibel för sömlös integrering med Alexa, Google Hem och Apple Home.

## Miljontals färger

Välj ljusfärger från paletten eller använd ett förinställt ljusläge som Fireplace eller Ocean för att skapa atmosfär och stämning.

## Reglerbart vitt ljus

Justera enkelt mellan svala, blåaktiga nyanser som ger arbetsbelysning med fokus och mjuka, varmare toner för avkoppling på kvällen (korrelerad färgtemperatur 2200 K–6500 K).

## Dimring till låg nivå

Dimra ljuset enkelt mellan full ljusstyrka ända ned till 1 % för att alltid få rätt ljus.

# Specifikationer

## Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus
- Lampans form: A60
- Sockel: E27
- Typ av glas: Frostad
- Dimbar: Ja

## Storlek

- Vikt: 0,05 kg

## Hållbarhet

- Genomsnittlig livslängd (2,7 h/dag): 25 år
- Bibehållet ljusflöde: 70%
- Antal tändcykler: 50 000
- Nominell livslängd: 25 000

## Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Integrerad LED-belysning: Ja
- Solenergi: Nej
- WarmGlow dimbart ljus: Nej

## Ljusegenskaper

- Färgkonsekvens: 6 SDCM
- Färgåtergivningindex: 80
- Färgtemperatur: 2200–6500 K
- Ljutfärgskategori: Full färgskala
- Nominellt ljusflöde: 806 @ 2700K lm
- Tändtid: <0.5 s
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 94

## Övrigt

- EyeComfort: Ja

## Övriga egenskaper

- Ström: 65 mA

## Förpackningsinformation

- EAN: 8721103159700
- EOC: 872110315970000
- Produkttitel: PHI WFB 60W A60 E27 RGB 1PK + Remote

**Strömförbrukning**

- Effektfaktor: 0.5
- Spänning: AC 220–240 V
- Effekt: 8,5 W
- Energiförbrukning kWh/1 000 tim: 9

**Produktens mått och vikt**

- Total höjd: 11,1 mm
- Total längd: 11,1 mm
- Total bredd: 6 mm

**Märkvärden**

- Specificerad livslängd: 25 000
- Specificerad effekt: 8.5 W

**Service**

- Garanti: 2 år

**Tekniska specifikationer**

- Frekvens: 50–60
- Lamptechnologi: LED
- Mätreferens för ljusflöde: Sphere

**Ljuskällan**

- Uppgraderbar programvara: Ja

**Kompatibilitet**

- Kompatibel med effektfunktionen: Yes
- WiFi: 802.11b/g/n
- Fastställd supportperiod: Minst 60 månader efter introduktionsdatum
- Max. antal tillbehör: 9999
- Kompatibla operativsystem: iOS, Android
- Kommunikationsprotokoll: Bluetooth, WiFi (2,4 GHz)
- Kompatibilitet med tredjepartssystem: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri-genvägar
- Funktioner i Matter: Via tredjepartshubbar (Wi-Fi)

**Förpackningens mått och vikt**

- EAN/UPC – produkt: 8721103159700
- Nettovikt: 0,05 kg
- Bruttovikt: 0,13 kg
- Höjd: 13 cm
- Längd: 7 cm
- Bredd: 14 cm



Publiceringsdatum:  
2026-06-17  
Version: 0.55

© 2026 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)