

PHILIPS

HDMI-synkbox med tv-bakgrundsbelysning för 55-65 tumms tv, Connected by WiZ

Smart LED

Immersiva ljuseffekter

Synka med alla HDMI 2.0-enheter

För 4K vid 60 Hz, HDR10+, Dolby Vision

8721103160584

Enkelt men immersivt

Färgmatchning i realtid med en synkbox som stödjer 4K vid 60 Hz, HDR10+ och Dolby Vision. Synka enkelt dina lampor med vilken HDMI 2.0-videokälla som helst – som streamingenheter och kabelboxar – via HDMI-porten (observera att synkning inte är möjlig med smart-tv-appar). Snabb och enkel montering. Med ett urval av förinställda synklägen i WiZ-appen som du kan reeglera själv för en verkligt personlig underhållningsupplevelse. Lättinstallerat med WiZ-appen, fullt kompatibelt med alla Connected by WiZ-produkter och styrbart via smarta hemassistenter som Alexa och Google Home.

Enkel installation

- Enklast möjliga installation
- Enkel installation i 5 steg
- Allt du behöver:

Smarta funktioner

- Ge liv åt din skärm
- Synklägen

Smarta enheter

- Matter-certifierad

Ljuslägen

- Immersiv belysning

Funktioner

Enklast möjliga installation



1. Hämta WiZ-appen
2. Tänd ljuset
3. Anslut ljuset till Wi-Fi

Enkel installation i 5 steg

1. Fäst bakgrundsbelysningen med klämmor.
2. Anslut synkboxen till eluttaget.
3. Anslut din HDMI-enhet till synkboxen.
4. Anslut synkboxen till tv:ns HDMI-port.
5. Anslut bakgrundsbelysningen till synkboxen.

Allt du behöver:

- Synkbox med tv-bakgr.belysning
- Extern HDMI-videokälla
- TV
- Wi-Fi-nätverk
- Smartphone

Ge liv åt din skärm

Synka dina smarta lampor med valfritt videoinnehåll via HDMI och kastas rakt in i handlingen i dina favoritfilmer, videospel och sport.

Synklägen



I WiZ-appen finns det förinställda synklägen som Cinematic och Relaxation, som du kan anpassa ytterligare om du vill.

Matter-certifierad



Styr allt med din smart hem-assistent – Matter-kompatibel för sömlös integrering med Alexa, Google Hem och Apple Home.

Immersiv belysning



Förvandla underhållningsupplevelser hemma med synkning av dina lampor till musik och video – synkroniseringshårdvara krävs.

Specifikationer

Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus
- Dimbar: Ja

Design och finish

- Färg: Svart
- Material: Plast

Hållbarhet

- Genomsnittlig livslängd (2,7 h/dag): 15 år
- Bibehållet ljusflöde: 70%
- Antal tändcykler: 15 000
- Nominell livslängd: 15 000

Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Justerbart spothuvud: Nej
- Välj färg: Ja
- Dimbar med fjärrkontroll: Ja
- Helt väderbeständig: Nej
- Integrerad LED-belysning: Ja
- Strömbrytare på sladden: Nej
- Nätagadapter medföljer: Ja
- Fjärrkontroll medföljer: Nej
- Solenergi: Nej
- WarmGlow dimbart ljus: Nej

Ljusegenskaper

- Färgåtergivningsindex: 20
- Färgtemperatur: 2700/6500
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: <2
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 7

Ljusslinga/Lightstrip

- Kan förlängas: Nej

Övrigt

- Särskilt utformad för: Vardagsrum, Underhållningsrum

Övriga egenskaper

- Ström: 100 mA

Strömförbrukning

- Effektfaktor: 0.75
- Spänning: 220-240 V
- Energiförbrukning kWh/1 000 tim: 11

Produktens mått och vikt

- Nettovikt: 0,408 kg
- Total höjd: 0,35 mm
- Total längd: 252 mm
- Total bredd: 1 mm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniska specifikationer

- Frekvens: 50/60
- Totalt ljusflöde för armatur: 120
- Lamptechnologi: LED
- Ljutfärg: Gradientfärgat och vitt ljus (RGBICW)
- Wattstyrka på medföljande ljuskälla: 17
- IP-kod: IP20
- Skyddsklass: Klass II – dubbelisolerad

Ljuskällan

- Formfaktor: NA
- Uppgraderbar programvara: Ja

Kompatibilitet

- Kompatibel med effektfunktionen: Yes
- WiFi: 802.11b/g/n
- Fastställd supportperiod: Minst 60 månader efter introduktionsdatum
- Max. antal tillbehör: 9999
- Kompatibla operativsystem: iOS, Android
- Kommunikationsprotokoll: Bluetooth, WiFi (2,4 GHz)
- Kompatibilitet med tredjepartssystem: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri-genvägar
- Funktioner i Matter: Via tredjepartshubbar (Wi-Fi)

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8721103160584
- Nettovikt: 0,41 kg
- Bruttovikt: 0,62 kg
- Höjd: 17,8 cm
- Längd: 9,7 cm
- Bredd: 17,8 cm



Publiceringsdatum:
2026-06-13
Version: 0.121

© 2026 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com