

PHILIPS

Mobil bordslampa

Smart LED

Två ljuszoner

Miljontals färger

Reglerbart vitt ljus

8721103160744



Få liv i inredningen med ljus

Välj ljus från paletten eller använd dynamiska förinställda lägen som Fireplace eller Ocean med dubbla ljuszoner som kan visa två färger samtidigt. Extra enkelt att finjustera stämningen med reglerbart vitt ljus från klara, kalla toner som förstärker fokus till varm, avkopplande belysning (2200K–6500K). Särskilt designad för att kunna ta med sig, med uppladdningsbart batteri och remhandtag.

Smart kontroll

- Intuitiv styrning

Smarta funktioner

- SpaceSense-rörelsedetektor

Smarta enheter

- Matter-certifierad

Ljuszonen

- Ljus i full färg
- Alltid rätt ljus
- Två ljuszoner

Formfaktor

- Få liv i inredningen med ljus

Funktioner

Intuitiv styrning

Tänd och släck, dimra ljuset och välj bland 4 favoritljuslägen på pekskärmen.

SpaceSense-rörelsedetektor



Gör om dina lampor till rörelsesensorer med integrerad SpaceSense-teknik så de slås på automatiskt när du kommer in i rummet – allt du behöver är två eller fler Connected by WiZ-lampor eller Connected by WiZ-enheter!

Matter-certifierad



Styr allt med din smart hem-assistent – Matter-kompatibel för sömlös integrering med Alexa, Google Hem och Apple Home.

Ljus i full färg

Skapa stämning med miljontals fina färger eller använd ett av de förinställda ljuslägena.

Alltid rätt ljus

Bli piggare på morgonen med energigivande ljus eller skapa mysig avkoppling med mjukare ljus.

Två ljuszoner

Kan visa två olika färger samtidigt.

Få liv i inredningen med ljus

Kompakt och laddbar så du kan ta med den överallt.

Specifikationer

Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus
- Dimbar: Ja

Design och finish

- Färg: Vitt
- Material: Plast

Hållbarhet

- Genomsnittlig livslängd (2,7 h/dag): 25 år
- Bibehållet ljusflöde: 70%
- Antal tändcykler: 50 000
- Nominell livslängd: 25 000

Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Dimbar med fjärrkontroll: Ja
- Integrerad LED-belysning: Ja
- Strömbrytare på sladden: Nej
- Fjärrkontroll medföljer: Nej
- Solenergi: Nej
- WarmGlow dimbart ljus: Nej

Ljusegenskaper

- Färgkonsekvens: 6 SDCM
- Färgåtergivningindex: 80
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: <2
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 29

Övrigt

- Särskilt utformad för: Stämning
- EyeComfort: Ja

Övriga egenskaper

- Ström: 90 mA

Strömförbrukning

- Effektfaktor: 0.6
- Spänning: 220-240 V

Produktens mått och vikt

- Nettovikt: 0,65 kg
- Total höjd: 19,3 mm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniska specifikationer

- Diameter: 116 mm
- Totalt ljusflöde för armatur: 400
- Lamptechnologi: LED
- Ljuskälla: Färgat och vitt ljus (RGBW)
- Wattstyrka på medföljande ljuskälla: 13.5
- IP-kod: IP20
- Skyddsklass: Klass II – dubbelisolerad

Ljuskällan

- Uppgraderbar programvara: Ja

Kompatibilitet

- Kompatibel med effektfunktionen: Yes
- WiFi: 802.11b/g/n
- Fastställd supportperiod: Minst 60 månader efter introduktionsdatum
- Max. antal tillbehör: 9999
- Kompatibla operativsystem: iOS, Android
- Kommunikationsprotokoll: Bluetooth, WiFi (2,4 GHz)
- Kompatibilitet med tredjepartssystem: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri-genvägar
- Funktioner i Matter: Via tredjepartshubbar (Wi-Fi)

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8721103160744
- Nettovikt: 0,65 kg
- Bruttovikt: 1,03 kg
- Höjd: 27,6 cm
- Längd: 16,7 cm
- Bredd: 16,7 cm



Publiceringsdatum:
2026-06-17
Version: 0.54

© 2026 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsägar sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com