

PHILIPS

Smart Plug Matter-
effektmätare Typ F, 2-
pack

Smart tillbehör

Gör din enhet smart

Smarta automationer

Energiövervakning



8721103161406



Gör alla vägguttag smarta

Gör din enhet smartare på sekunder – koppla bara in den i det smarta uttaget så har du en snabbfjärrkontroll med räckvidd överallt. Skapa smarta automationer som matchar dina rutiner, schemalägg enheter som slås på eller av automatiskt och se till att allt stängs av när du är borta för att spara ström. Med inbyggd energiövervakning kan du följa realtidseffekt, ström och spänning, granska historiska användningsdata och fatta smartare beslut för att minska kostnader. Lättinstallerad med WiZ-appen, fullt kompatibel med alla Connected by WiZ-produkter och Matter-certifierad för sömlös integrering med smarta hemassistenter som Alexa, Apple Home och Google Home.

Enkel installation

- Enklast möjliga installation

Smart kontroll

- Connected by WiZ
- Gör valfri enhet smart
- Smart automatisering

Smarta enheter

- Matter-certifierad

Funktioner

Enklast möjliga installation

Ladda ned WiZ-appen, anslut din enhet till strömmen och anslut den sedan till ditt Wi-Fi-nätverk. Nu kan du börja använda den!

Connected by WiZ

Fullt kompatibel med alla Connected by WiZ-produkter – Konfigurera och få tillgång till alla fördelar med smart belysning i WiZ-appen.

Gör valfri enhet smart

Ingen kabeldragning eller extra verktyg behövs. Anslut bara din enhet till denna smarta kontakt så kan du fjärrstyra den varifrån som helst.

Smart automatisering

Schemalägg dina enheter till att slå på eller av synkat med din dagliga rutin, eller se till att de är släckta när du är borta för att spara energi.

Matter-certifierad



Styr allt med din smart hem-assistent – Matter-kompatibel för sömlös integrering med Alexa, Google Hem och Apple Home.

Specifikationer

Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus

Design och finish

- Färg: Vitt
- Material: Plast

Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Batterier medföljer: Nej
- Kontakttyp: Typ F

Interaktivitet

- Ström (A): 10

Strömförbrukning

- Spänning: 230 V

Produktens mått och vikt

- Nettovikt: 0,085 kg
- Total höjd: 8,2 mm
- Total längd: 5,5 mm
- Total bredd: 5,5 mm

Märkvärden

- Specificerad effekt: Max 2300 W

Service

- Garanti: 2 år

Tekniska specifikationer

- IP-kod: IP20
- Skyddsklass: Klass I – jordad

Ljuskällan

- Uppgraderbar programvara: Ja

Kompatibilitet

- WiFi: 802.11b/g/n
- Fastställd supportperiod: Minst 60 månader efter introduktionsdatum
- Max. antal tillbehör: 9999
- Kompatibla operativsystem: iOS, Android
- Kommunikationsprotokoll: Bluetooth, WiFi (2,4 GHz)
- Kompatibilitet med tredjepartssystem: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri-genvägar

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8721103161406
- Nettovikt: 0,17 kg
- Bruttovikt: 0,23 kg
- Höjd: 9,1 cm
- Längd: 6,3 cm
- Bredd: 12,6 cm



Publiceringsdatum:
2026-06-10
Version: 0.144

© 2026 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com