

PHILIPS

Kompakt spiralformad
lysrörslampa

Tornado

32 W (150 W)

E27

Varmvit

Ej dimbar



8727900876284



Enastående ljusstyrka och levande färger

Philips energisparande Tornado-lampor har en enastående ljusstyrka och får färger att se mer levande ut. Tack vare den kompakta designen passar de här energieffektiva spirallamporna nästan var som helst, och sparar energi och pengar i upp till 8 år.

Klart och effektivt ljus


- Enastående ljusstyrka och effektivitet

Sparar energi och pengar

- Sparar upp till 80 % energi
- Lång livslängd – håller i upp till 8 år

Funktioner

Enastående ljusstyrka



Hög ljusstyrka och ökad energiförbrukning går vanligtvis hand i hand. Men med Philips energisparande lampor får du ett starkt och uppiggande ljus, samtidigt som du sparar energi och pengar. Perfekt som funktionsbelysning för hemmakontoret och andra utrymmen där det behövs extra ljus.

Sparar upp till 80 % energi



Den här lampan förbrukar upp till 80 % mindre energi än traditionella ljuskällor, vilket innebär att du kan sänka dina elräkningar och minska din miljöpåverkan.

Lång livslängd – upp till 8 år



Philips energisparande lampor är gjorda för att hålla länge. Eftersom de har en livslängd på upp till 8 år slipper du många tidsödande och kostsamma lampbyten samtidigt som du sparar energi, år efter år.

Specifikationer

Egenskaper

- Dimbar: Nej
- Lampans form: Icke riktad spiral
- Sockel: E27
- Teknik: LED, Kompakt lysrör (CFLi)

Storlek

- Diameter: 74 mm
- Höjd: 152 mm
- Bredd: 74 mm

Hållbarhet

- Genomsnittlig livslängd (2,7 h/dag): 8 en
- Bibehållet ljusflöde: 0.65
- Nominell livslängd: 8 000 h
- Antal tändcykler: 8 000

Ljusegenskaper

- Användning: Extra ljusstyrka
- Spridningsvinkel: not applicable °
- Färgåtergivningningsindex: 80
- Färgtemperatur: 2700 K
- Ljuskategori: Varmvit
- Nominellt ljusflöde: 2255 lm
- Tändtid: <0.5 s
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: 5–40 s

Övriga egenskaper

- Ström: 140 mA

Strömförbrukning

- Effektfaktor: 0.6
- Spänning: 220–240 V
- Wattstyrka: 32 W
- Wattmotsvarighet: 150 W

Märkvärden

- Beräknad spridningsvinkel: not applicable °
- Specifierad livslängd: 8 000 h
- Specifierat ljusflöde: 2255 lm
- Nominell toppintensitet: not applicable cd
- Specifierad effekt: 32 W

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8727900876284
- Nettovikt: 0,105 kg
- Bruttovikt: 0,155 kg
- Höjd: 19,000 cm
- Längd: 8,000 cm
- Bredd: 8,000 cm
- Materialnummer (12NC): 929689301301



Publiceringsdatum:
2023-11-10
Version: 0.803

© 2023 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com