

PHILIPS

Lågenergilampa -
stav

Genie

23 W (100 W)

E27

Varmvit

Ej dimbar



8727900897135



Liten, kraftfull, vacker belysning

Den här energisparande stavlampan från Philips betalar sig själv redan under första året och fortsätter att minska dina utgifter långt efter det. Den är tillräckligt liten för att passa i de flesta armaturer och tillför ett varmt, starkt ljus var i hemmet du än behöver det.

Överlägsen prestanda i ett kompakt utförande

- Starkt ljus och kompakt design

Sparar energi och pengar

- Sparar upp till 80 % energi
- Lång livslängd – håller i upp till 10 år

Funktioner

Starkt ljus och kompakt design



Den här energisparande lampan från Philips är så liten att den passar nästan var som helst där du behöver extra starkt ljus i hemmet. Den är perfekt för små armaturer.

Sparar upp till 80 % energi



Den här lampan förbrukar upp till 80 % mindre energi än traditionella ljuskällor, vilket innebär att du kan sänka dina elräkningar och minska din miljöpåverkan.

Lång livslängd – upp till 10 år



Philips energisparande lampor är gjorda för att hålla länge. Eftersom de har en livslängd på upp till 10 år slipper du många tidsödande och kostsamma lampbyten, samtidigt som du sparar energi år efter år.

Specifikationer

Egenskaper

- Dimbar: Nej
- Lampans form: Icke riktad stav
- Sockel: E27
- Teknologi: Kompakt lysrör (CFLi)

Storlek

- Diameter: 48 mm
- Höjd: 157 mm
- Bredd: 48 mm

Hållbarhet

- Genomsnittlig livslängd (2,7 h/dag): 10 en
- Bibehållet ljusflöde: 0.65
- Nominell livslängd: 10 000 h
- Antal tändcykler: 10 000

Ljusegenskaper

- Användning: Endast ljus, Behagligt ljus, Extra ljusstyrka
- Spridningsvinkel: not applicable °
- Färgåtergivningsindex: 81
- Färgtemperatur: 2700 K
- Ljusfärgskategori: Varmvit
- Nominellt ljusflöde: 1450 lm
- Tändtid: 0.3 s
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: 5–40 s

Övriga egenskaper

- Ström: 160 mA

Strömförbrukning

- Effektfaktor: 0.6
- Spänning: 220–240 V
- Wattstyrka: 23 W
- Wattmotsvarighet: 100 W

Märkvärden

- Beräknad spridningsvinkel: not applicable °
- Specifierad livslängd: 10 000 h
- Specifierat ljusflöde: 1400 lm
- Nominell toppintensitet: not applicable cd
- Specifierad effekt: 23 W

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8727900897135
- Nettovikt: 0,090 kg
- Bruttovikt: 0,106 kg
- Höjd: 18,700 cm
- Längd: 4,800 cm
- Bredd: 4,800 cm
- Materialnummer (12NC): 929689243901



Publiceringsdatum:
2023-11-10
Version: 0.627

© 2023 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com