

PHILIPS

Linjär halogenlampa

Halogen

80 W (100 W)

R7s

Varmvit

Dimbar



8727900920949



Klart naturligt ljus

Philips linjära EcoHalo-lampor ger ifrån sig ett gnistrande, klart halogenljus. Dessa halogenlampor är gjorda för att skapa en intressant och fängslande atmosfär i hemmet med ljus och skuggspel. Alla Philips EcoHalo-produkter är helt dimbara.

Överlägsen ljuskvalitet

- Reglerbar
- Klart halogenljus skapar kontrast för bättre fokus

Funktioner

Reglerbar

Du väljer själv vilken ljusstyrka du vill ha. Den här halogenlampan från Philips kan användas med alla dimrar och justeras från klart gnistrande ljus till varm mysig glöd.

Starkt ljus, fin kontrast

I det klara ljuset från de här Philips-halogenlamporna blir kontrasterna tydligare medan bokstäver får mer skärpa och syns bättre. Klart ljus är mer avslappnande för dina ögon och gör det lättare att fokusera.

Specifikationer

Lampans egenskaper

- Form: Linjär
- Lampans form: Icke riktad linjär
- Sockel: R7s
- Teknik: Halogen
- Dimbar: Ja

Storlek

- Diameter: 11 mm
- Höjd: 78 mm
- Bredd: 11 mm

Hållbarhet

- Genomsnittlig livslängd (2,7 h/dag): 2 år
- Bibehållet ljusflöde: 0.8
- Antal tändcykler: 8 000
- Nominell livslängd: 2 000 h

Ljusegenskaper

- Användning: Extra ljusstyrka, Särskild applikation
- Färgåtergivningsindex: 100
- Färgtemperatur: 3000 K
- Ljufärgskategori: Varmvitt
- Nominellt ljusflöde: 1584 lm
- Tändtid: 0 s
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: tänds direkt
- Korrelerad färgtemperatur (Nom): 3000 K
- Ljusflöde: 1 584 lm

Strömförbrukning

- Effektfaktor: 1
- Spänning: 230 V
- Wattstyrka: 90,0 W
- Effektförbrukning: 90 W
- Energieffektivitetsetikett (EEL): G

Märkvärden

- Specifierad livslängd: 2 000 h
- Specifierat ljusflöde: 1584 lm
- Specifierad effekt: 90.0 W

Tekniska specifikationer

- Livslängd för lampor: 2 000 h
- Form: Linjär
- Kromaticitetskoordinat Y: 0,403
- Kromaticitetskoordinat X: 0,44
- EPREL-registreringsnummer: 680250
- Mätreferens för ljusflöde: Sphere
- Dimbar: Ja
- Sockel: R7s

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8719514390089
- Nettovikt: 0,01 kg
- Bruttovikt: 0,02 kg
- Höjd: 11,5 cm
- Längd: 2,5 cm
- Bredd: 3,4 cm



Publiceringsdatum:
2025-01-06
Version: 0.191

© 2025 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsägar sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com