

PHILIPS

Linjär halogenlampa

Halogen

120 W (150 W)

R7s

Varmvit

Dimbar



8727900920963



Klart naturligt ljus

Philips linjära EcoHalo-lampor ger ifrån sig ett gnistrande, klart halogenljus. Dessa halogenlampor är gjorda för att skapa en intressant och fängslande atmosfär i hemmet med ljus och skuggspel. Alla Philips EcoHalo-produkter är helt dimbara.

Överlägsen ljuskvalitet

- Reglerbar
- Klart halogenljus skapar kontrast för bättre fokus

Funktioner

Reglerbar

Du väljer själv vilken ljusstyrka du vill ha. Den här halogenlampan från Philips kan användas med alla dimrar och justeras från klart gnistrande ljus till varm mysig glöd.

Starkt ljus, fin kontrast

I det klara ljuset från de här Philips-halogenlamporna blir kontrasterna tydligare medan bokstäver får mer skärpa och syns bättre. Klart ljus är mer avslappnande för dina ögon och gör det lättare att fokusera.

Specifikationer

Lampans egenskaper

- Form: Linjär
- Lampans form: Icke riktad linjär
- Sockel: R7s
- Teknik: Halogen
- Dimbar: Ja

Storlek

- Diameter: 11 mm
- Höjd: 78 mm
- Bredd: 11 mm

Hållbarhet

- Genomsnittlig livslängd (2,7 h/dag): 2 år
- Bibehållet ljusflöde: 0,8
- Antal tändcykler: 8 000
- Nominell livslängd: 2 000

Ljusegenskaper

- Användning: Extra ljusstyrka, Särskild applikation
- Färgåtergivningsindex: 100
- Färgtemperatur: 3000 K
- Ljutfärgskategori: Varmvitt
- Nominellt ljusflöde: 2646 lm
- Tändtid: 0 s
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: tänds direkt
- Korrelerad färgtemperatur (Nom): 3000
- Ljusflöde: 2 646 lm

Strömförbrukning

- Effektfaktor: 1
- Spänning: 230 V
- Energieffektivitetsetikett (EEL): G
- Effekt: 140 W
- Energiförbrukning kWh/1 000 tim: 140

Märkvärden

- Specificerad livslängd: 2 000
- Specificerat ljusflöde: 2646 lm
- Specificerad effekt: 140,0 W

Tekniska specifikationer

- Livslängd för lampor: 2 000
- Form: Linjär
- Kromaticitetskoordinat Y: 0,403
- Kromaticitetskoordinat X: 0,44
- EPREL-registreringsnummer: 680253
- Mätreferens för ljusflöde: Sphere
- Dimbar: Ja
- Sockel: R7s

Förpackningens mått och vikt

[Halogen 78MM 2Y 120W R7S 230V 1BC/10]

- EAN/UPC – produkt: 8727900920963
- Nettovikt: 6 g
- Bruttovikt: 18 g
- Höjd: 12 cm
- Längd: 1,8 cm
- Bredd: 14 cm

Förpackningens mått och vikt [Halo

Linear 140.0W R7s 78mm 230V 1PF/12]

- EAN/UPC – produkt: 8719514390102
- Nettovikt: 0,01 kg
- Bruttovikt: 0,02 kg
- Höjd: 11,5 cm
- Längd: 2,5 cm
- Bredd: 3,4 cm



Publiceringsdatum:
2026-05-30
Version: 0.333

© 2026 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com