

PHILIPS


Stenska svetilka Raindrop
60 W E27, brez sijalke

myGarden

Brez sijalke

Antracit

Vodoodporna



01652/52/PN



Uživajte v čudovitem vrtu

Ustvarite pristno zunanje okolje s to čudovito temno sivo stensko svetilko Philips myGarden. Izdelana je iz visokokakovostnega aluminija, vaš očarljivi vrt ali teraso pa obdaja s toplo belo energijsko varčno svetlobo.

Zunanja osvetlitev na enostaven način

- IP44 – odporno na vremenske pogoje

Značilnosti

IP44 – odporno na vremenske pogoje



Ta senzor Philips PIR je zasnovan za vlažna zunanja okolja. Prestal je številne preizkuse za vodoodporno delovanje. Raven IP opisujeta dve številki: prva se nanaša na raven zaščite pred prahom, druga pa na raven zaščite pred vodo. Senzor Philips PIR ima raven IP44: zaščiten je pred

pršenjem vode in je idealen za splošno zunanjo uporabo.

Specifikacije

Zasnova in izdelava

- Barva: Antracitna
- Material: Aluminij

Specifikacije okolja

- Disposal of the product: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinjne odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

Z dodatno funkcijo/nastavkom

- Odporno na vse vremenske pogoje: Da

Vrt

- Vrt: Vrt in terasa

Razno

- Posebej zasnovano za: Vrt in terasa
- Slog: Klasično
- Tip: Stenske svetilke
- Udobje oči: Ne
- Dodatne funkcije: Vodoodporna

Dimenzije in teža izdelka

- Neto teža: 1,500 kg
- Višina: 42,8 cm
- Dolžina: 30 cm
- Širina: 38,1 cm

Vzdrževanje

- Garancija: 2 leti

Tehnične specifikacije

- Omrežno napajanje: 50–60 Hz
- LED: Ne
- Priložen svetlobni vir energijskega razreda: sijalka ni priložena
- Pritrditev/vznožek: E27
- Moč priložene sijalke: -
- Največja moč nadomestne sijalke: 60 W
- Koda IP: IP44
- Zaščitni razred: Razred I
- Zamenljiv svetlobni vir: Da
- Število svetlobnih virov: 1

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8718696169865
- Neto teža: 1,5 kg
- Bruto teža: 2,2 kg
- Višina: 43,3 cm
- Dolžina: 27 cm
- Širina: 27 cm



Datum izdaje: 2025-03-11
Različica: 0.478

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com