

PHILIPS

Stenska svetilka Creek
60 W E27, brez sijalke

myGarden

Brez sijalke

Črna

Vodoodporna



15388/30/16



Vedno je svetlo, ko pridete domov

S črno stensko svetilko Philips myGarden ustvarite očarljivo osrednjo točko vhoda. Izdelana je iz visokokakovostnega aluminija. Ima senzor gibanja, zato vas ob prihodu domov pričaka prijetna svetloba.

Počutite se dobrodošle v svetlem domu

- Pozdravna in pomirjujoča svetloba
- Enostavna nastavitev senzorja

Vrt okrasite s svetlobo

- Dekorativna svetila za uporabo na prostem
- Odločite se za izbran slog
- Odločite se za zunanjo stensko svetilko
- Visokokakovosten aluminij in najsodobnejša sintetična vlakna

Vrt osvetlite s kakovostno svetlobo

- Varčevanje z energijo
- Zmogljiva svetloba

Zunanja osvetlitev na enostaven način

- Odporno na vremenske pogoje

Značilnosti

Pozdravna in pomirjujoča svetloba

Senzor gibanja se samodejno vključi, ko pridete domov, in vas opozori na obiskovalce.

Enostavna nastavitve senzorja



Enostaven postopek za namestitev olajša izbiro, kdaj in kako dolgo samodejni senzor vklopi svetilke.

Dekorativna svetila za uporabo na prostem

Zunanja razsvetljava lahko polepša vaš vrt ali okolico doma, poudari privlačne elemente, elegantno osvetli poti in ustvari popolno vzdušje za večere v družbi prijateljev ali družine, ki bodo za vedno ostali v prijetnem spominu. Prav s tem namenom je Philips razvil myGarden, linijo čudovitih dekorativnih zunanjih svetilk z eleganco in funkcionalnostjo, da boste lahko svojo okolico polepšali v svojem slogu.

Odločite se za izbran slog

Svetilka je izdelana v Evropi in ima edinstveno zasnovo, s katero boste lahko ustvarili izbran slog.

Odločite se za zunanjo stensko svetilko

S to stensko svetilko lahko najbolje izkoristite prostor okoli svojega doma, saj je odlična za namestitev v bližini vhodnih vrat ali na stene terase.

Visokokakovosten material

Ta Philipsova svetilka je namenjena samo za uporabo na prostem. Je vzdržljiva in trajna, zato bo noč za nočjo osvetljevala vaš vrt. Izdelana je iz visokokakovostnega litega aluminija in najsodobnejših sintetičnih vlaken.

Varčevanje z energijo



V primerjavi s tradicionalnimi viri svetlobe ta sijalka Philips varčuje z energijo in vam tako pomaga prihraniti denar pri računih za elektriko ter prispeva k ohranjanju okolja.

Zmogljiva svetloba

Zunanja svetilka daje močno in toplo belo svetlobo. Izjemno svetla osvetlitev za svetel vrt ali teraso.

Odporno na vremenske pogoje



Ta Philipsova zunanja svetilka je posebej izdelana za vlažna okolja in je prestala številne preizkuse za vodoodporno delovanje. Raven IP opisujeta dve številki: prva se nanaša na raven zaščite pred prahom, druga pa na raven zaščite pred vodo. Ta svetilka ima raven IP44: zaščiten je pred pršenjem vode, zato je najboljša izbira za običajno uporabo na prostem.

Specifikacije

Zasnova in izdelava

- Barva: črna
- Material: Kovina

Specifikacije okolja

- Odlaganje izdelka: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinske odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

Z dodatno funkcijo/nastavkom

- Odporno na vse vremenske pogoje: Da
- Vgrajena LED-sijalka: Ne
- Senzor gibanja: Da

Vrt

- Vrt: Vrt in terasa

Razno

- Posebej zasnovano za: Vrt, Patio
- Slog: Klasično
- Tip: Stenske svetilke
- Udobje oči: Ne
- Dodatne funkcije: Vodoodporna

Dimenzije in teža izdelka

- Neto teža: 0,717 kg
- Skupna višina: 285 mm
- Celotna dolžina: 175 mm
- Skupna širina: 200 mm

Vzdrževanje

- Garancija: 2 leti

Tehnične specifikacije

- Omrežno napajanje: 50–60 Hz
- Priložen svetlobni vir energijskega razreda: sijalka ni priložena
- Pritrditev/vznožek: E27
- Moč priložene sijalke: –
- Največja moč nadomestne sijalke: 60
- Koda IP: IP44 | Žična zaščita in odporno na škropljenje
- Zaščitni razred: Razred I – ozemljeno
- Zamenljiv svetlobni vir: Da
- Število svetlobnih virov: 1

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8718291443605
- Neto teža: 0,72 kg
- Bruto teža: 0,94 kg
- Višina: 25,9 cm
- Dolžina: 18,3 cm
- Širina: 21,8 cm



Datum izdaje: 2025-08-30
Različica: 0.575

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com