

PHILIPS

Stenska svetilka

myGarden

Veranda

nerjavno jeklo



16411/47/16



Vedno je svetlo, ko pridete domov

Z božansko stensko svetilko Philips myGarden iz nerjavnega jekla ustvarjajte nepozabne trenutke. Je elegantnega videza in oddaja toplo belo energijsko varčno svetlobo. Prijetna svetloba poskrbi, da varno prispete domov.

Počutite se dobrodošle v svetlem domu

- Pozdravna in pomirjujoča svetloba
- Enostavna nastavitev senzorja

Vrt okrasite s svetlobo

- Dekorativna svetila za uporabo na prostem
- Odločite se za sodoben slog
- Odločite se za zunanjo stensko svetilko
- Visokokakovostno nerjavno jeklo in najsodobnejša sintetična vlakna

Vrt osvetlite s kakovostno svetlobo


- Varčevanje z energijo
- Vedno je priložena sijalka Philips
- Zmogljiva svetloba

Zunanja osvetlitev na enostaven način

- Odporno na vremenske pogoje


Značilnosti

Pozdravna in pomirjujoča svetloba



Senzor gibanja se samodejno vključi, ko pridete domov, in vas opozori na obiskovalce.

Enostavna nastavitve senzorja



Enostaven postopek za namestitev olajša izbiro, kdaj in kako dolgo samodejni senzor vklopi svetilke.

Dekorativen svetila za uporabo na prostem

Zunanja razsvetljava lahko polepša vaš vrt ali okolico doma, poudari privlačne elemente, elegantno osvetli poti in ustvari popolno vzdušje za večere v družbi prijateljev ali družine, ki bodo za vedno ostali v prijetnem spominu. Prav s tem namenom je Philips razvil myGarden, linijo čudovitih dekorativnih zunanjih svetilk z eleganco in funkcionalnostjo, da boste lahko svojo okolico polepšali v svojem slogu.

Odločite se za sodoben slog

Svetilka je izdelana v Evropi in ima edinstveno zasnovano, s katero boste lahko ustvarili sodoben slog.

Odločite se za zunanjo stensko svetilko

S to stensko svetilko lahko najbolje izkoristite prostor okoli svojega doma, saj je odlična za namestitev v bližini vhodnih vrat ali na stene terase.

Visokokakovosten material

Ta Philipsova svetilka je namenjena samo za uporabo na prostem. Je vzdržljiva in trajna, zato bo noč za nočjo osvetljevala vaš vrt. Izdelana je iz visokokakovostnega nerjavnega jekla in najsodobnejših sintetičnih vlaken.

Varčevanje z energijo



V primerjavi s tradicionalnimi viri svetlobe ta sijalka Philips varčuje z energijo in vam tako pomaga prihraniti denar pri računih za elektriko ter prispeva k ohranjanju okolja.

Vedno je priložena sijalka Philips



V paketu so tudi visokokakovostne in energijsko učinkovite sijalke Philips EcoLamp, ki zagotavljajo najboljšo osvetlitev.

Zmogljiva svetloba

Zunanja svetilka daje močno in toplo belo svetlobo. Izjemno svetla osvetlitev za svetel vrt ali teraso.

Odporno na vremenske pogoje



Ta Philipsova zunanja svetilka je posebej izdelana za vlažna okolja in je prestala številne preizkuse za vodoodporno delovanje. Raven IP opisujeta dve številki: prva se nanaša na raven zaščite pred prahom, druga pa na raven zaščite pred vodo. Ta svetilka ima raven IP44: zaščiten je pred pršenjem vode, zato je najboljša izbira za običajno uporabo na prostem.

Specifikacije

Zasnova in izdelava

- Barva: Nerjavno jeklo
- Material: Kovina

Trpežnost

- Nominalna življenjska doba: 10.000

Specifikacije okolja

- Odlaganje izdelka: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinjske odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

Z dodatno funkcijo/nastavkom

- Odporno na vse vremenske pogoje: Da
- Vgrajena LED-sijalka: Ne
- Senzor gibanja: Da

Vrt

- Vrt: Dvorišče pred hišo

Razno

- Posebej zasnovano za: Vrt, Patio
- Slog: Sodobno
- Tip: Stenske svetilke
- Udobje oči: Ne

Dimenzije in teža izdelka

- Neto teža: 0,830 kg
- Skupna višina: 180 mm
- Celotna dolžina: 102 mm
- Skupna širina: 125 mm

Vzdrževanje

- Garancija: 2 leti

Tehnične specifikacije

- Skupna svetilnost v luminih (skrito): 1.320
- Priložena sijalka s svetilnostjo v luminih: 1.320
- Svetlobni vir enakovreden žarnici s svetilnostjo: 95
- Tehnologija sijalke: LED
- Barva svetlobe: topla bela
- Omrežno napajanje: 50–60 Hz
- Priložen svetlobni vir energijskega razreda: A
- Pritrditev/vznožek: E27
- Moč priložene sijalke: 20 W
- Največja moč nadomestne sijalke: 20
- Koda IP: IP44 | Žična zaščita in odporno na škropljenje
- Zaščitni razred: Razred II – dvojno izolirano
- Zamenljiv svetlobni vir: Da
- Število svetlobnih virov: 1

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8718291442516
- Neto teža: 0,83 kg
- Bruto teža: 1,03 kg
- Višina: 143 mm
- Dolžina: 103 mm
- Širina: 183 mm



Datum izdaje: 2025-09-03
Različica: 0.441

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com