

PHILIPS

Stenska svetilka
Bustan, 9 W

myGarden

4000 K

Antracit

Vodoodporna



16483/93/P3



Uživajte na čudovito osvetljenem vrtu

Čudovita svetilka v obliki črke L. Minimalistično oblikovana stenska svetilka Philips Bustan iz kakovostnega antracitno sivega aluminija steno osvetli z močno razpršeno svetlobo LED.

Varčne svetlobne rešitve

- Varčevanje z energijo
- Visokokakovostna svetloba LED

Vnesite eleganco na svoj vrt

- Visokokakovosten aluminij in najsodobnejša sintetična vlakna

Napredna svetila za uporabo na prostem

- Združljivo z vgradnimi zatemnilniki
- Philips nudi 5-letno garancijo za modul LED in pogonsko enoto

Posebne značilnosti

- Enostavna namestitev
- Odporno na vremenske pogoje
- Dolga življenjska doba do 30 let

Značilnosti

Varčevanje z energijo



V primerjavi s tradicionalnimi viri svetlobe ta sijalka Philips varčuje z energijo in vam tako pomaga prihraniti denar pri računih za elektriko ter prispeva k ohranjanju okolja.


Visokokakovostna svetloba LED

Sijalka LED v tej svetilki Philips je edinstvena Philipsova rešitev. Zasveti takoj in zagotavlja optimalno svetilnost, s svetlobo pa poudarja živahne barve vašega doma.

Visokokakovosten material

Ta Philipsova svetilka je namenjena samo za uporabo na prostem. Je vzdržljiva in trajna, zato bo noč za nočjo osvetljevala vaš vrt. Izdelana je iz visokokakovostnega litega aluminija in najsodobnejših sintetičnih vlaken.

Združljivo z vgradnimi zatemnilniki



Svetlost te sijalke Philips prilagodite z vgradnim zatemnilnikom (ni priložen). Tako lahko ustvarite vzdušje v sobi, izpostavite določeno lastnost stanovanja in še veliko več.

5-letna garancija za sistem LED



Poleg standardne 2-letne garancije za to svetilko Philips nudi tudi 5-letno garancijo za sistem LED, ki obsega modul LED in pogonsko enoto svetilke.

Enostavna namestitev



Namestitev svetila je včasih lahko precej zahtevna. Svetila Philips za uporabo na prostem pa so zasnovana tako, da omogočajo enostavno namestitev. Izdelku je priložen ključ Torx, ki ga potrebujete za namestitev.

Odporno na vremenske pogoje



Ta Philipsova zunanja svetilka je posebej izdelana za vlažna okolja in je prestala številne preizkuse za vodoodporno delovanje. Raven IP opisujeta dve številki: prva se nanaša na raven zaščite pred prahom, druga pa na raven zaščite pred vodo. Ta svetilka ima raven IP44: zaščiten je pred pršenjem vode, zato je najboljša izbira za običajno uporabo na prostem.

Dolga življenjska doba (30 let)



Svetlobni vir, ki mu lahko zaupate. Sijalka LED, vgrajena v to svetilko LED Philips, deluje do 30.000 ur (kar je enako 30 letom ob povprečni uporabi 3 ure dnevno z vsaj 13.000 vklopi/izklopi). Misel, da vam ne bo treba skrbeti za vzdrževanje ali zamenjavo sijalke in da lahko uživate v popolnem vzdušju vašega doma, je res prijetna.

Specifikacije

Zasnova in izdelava

- Barva: Antracitna
- Material: Kovina

Trpežnost

- Nominalna življenjska doba: 30.000

Specifikacije okolja

- Odlaganje izdelka: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinjne odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

Z dodatno funkcijo/nastavkom

- Odporno na vse vremenske pogoje: Da
- Vgrajena LED-sijalka: Da

Vrt

- Vrt: Vrt in terasa

Svetlobne značilnosti

- Barvna temperatura: 4000 K
- Svetlobni izkoristek (ocenjeno) (nom.): 104 lm/W

Razno

- Posebej zasnovano za: Vrt, Patio
- Slog: Sodobno
- Tip: Stenske svetilke
- Udobje oči: Da
- Dodatne funkcije: Vodoodporna

Dimenzije in teža izdelka

- Neto teža: 0,524 kg
- Skupna višina: 92 mm
- Celotna dolžina: 220 mm
- Skupna širina: 78 mm

Vzdrževanje

- Garancija: 2 leti

Tehnične specifikacije

- Svetlobni vir enakovreden žarnici s svetilnostjo: 44
- Skupna svetilnost v lumnih, nosilec: 1000 lm
- Tehnologija sijalke: LED
- Barva svetlobe: hladna bela
- Omrežno napajanje: 50–60 Hz
- Priložen svetlobni vir energijskega razreda: F
- Moč priložene sijalke: 4.5 W
- Koda IP: IP44 | Žična zaščita in odporno na škropljenje
- Zaščitni razred: Razred I – ozemljeno
- Zamenljiv svetlobni vir: Ne
- Število svetlobnih virov: 2

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8718696161340
- Neto teža: 0,52 kg
- Bruto teža: 0,6 kg
- Višina: 22,5 cm
- Dolžina: 8,5 cm
- Širina: 9,9 cm



Datum izdaje: 2025-08-30
Različica: 0.540

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com