

PHILIPS

Stenska svetilka
Flagstone 3 W

myGarden

2700 K

Črna

Vodoodporna



17209/30/16



Več svetlobe na prostem

Minimalistična oblika, ampak vseeno zanesljivo delovanje. Ta črna stenska svetilka Philips oddaja močno in toplo belo LED-svetlobo. Z dvosmernimi svetlobnimi učinki vaši steni doda edinstveno svetlobo.

Varčne svetlobne rešitve

- Izjemno dolga življenjska doba
- Varčevanje z energijo
- Philips nudi 5-letno garancijo za modul LED in pogonsko enoto

Zasnovano za uporabo na prostem

- Sodobna zunanja razsvetljava
- Odločite se za zunanjo stensko svetilko
- Visokokakovosten aluminij in pravo steklo

Napredna svetila za uporabo na prostem

- Visokozmogljiva LED-svetila
- Zmogljiva svetloba
- Philips nudi 5-letno garancijo za modul LED in pogonsko enoto

Posebne značilnosti

- Učinek dvosmerne svetlobe
- Enostavna nastavitve za vsako uporabo
- Odporno na vremenske pogoje

Značilnosti

Izjemno dolga življenjska doba



Svetlobni vir, ki mu lahko zaupate. Življenjska doba Philipsovih svetil LED je izjemno dolga, saj znaša najmanj 20.000 ur (kar je enako 20 letom ob povprečni uporabi 3 ure dnevno), omogoča pa vsaj 13.000 vklopov/izklopov. S Philipsovimi svetili LED vam ni treba skrbeti glede vzdrževanja ali zamenjave sijalke, zato lahko uživate v popolni razpoložljivi svetlobi svojega doma.

Varčevanje z energijo



V primerjavi s tradicionalnimi viri svetlobe ta sijalka Philips varčuje z energijo in vam tako pomaga prihraniti denar pri računih za elektriko ter prispeva k ohranjanju okolja.

5-letna garancija za sistem LED



Poleg standardne 2-letne garancije za to svetilko Philips nudi tudi 5-letno garancijo za sistem LED, ki obsega modul LED in pogonsko enoto svetilke.

Sodobna zunanja razsvetljava

Eleganten in sodoben videz Philipsove impresivne, izrazite in minimalistične zunanje razsvetljave na popoln način poudari vrtove, poti in zunanje prostore s svetlobo.

Odločite se za zunanjo stensko svetilko

S to stensko svetilko lahko najboljše izkoristite prostor okoli svojega doma, saj je odlična za namestitev v bližini vhodnih vrat ali na stene terase.

Visokokakovosten material

Ta Philipsova svetilka je namenjena samo za uporabo na prostem. Je vzdržljiva in trajna, zato bo noč za nočjo osvetljevala vaš vrt. Izdelana je iz visokokakovostnega litega aluminija in pravega stekla.

Visokozmogljiva LED-svetila



Svetila Philips za uporabo na prostem vsebujejo najnovejšo vrhunsko LED-tehnologijo. Ta zagotavlja močno svetilnost, visoko kakovost in dolgo življenjsko dobo.

Zmogljiva svetloba

Zunanja svetilka daje močno in toplo belo svetlobo. Izjemno svetla osvetlitev za svetel vrt ali teraso.

5-letna garancija za sistem LED



Poleg standardne 2-letne garancije za to svetilko Philips nudi tudi 5-letno garancijo za sistem LED, ki obsega modul LED in pogonsko enoto svetilke.

Učinek dvosmerne svetlobe



Učinek dvosmerne svetlobe za splošno osvetlitev vrta.

Enostavna nastavitve

Svetilka in pritrdilni elementi so izdelani za enostavno namestitve. Vse, kar potrebujete, je priloženo v embalaži, kot so vijaki in ustrezni izvijač. Priložena so tudi jasna navodila, kam lahko svetilko namestite in uporabne informacije o oznakah IP za vodoodpornost.

Odporno na vremenske pogoje

Ta Philipsova zunanja svetilka je posebej izdelana za vlažna okolja in je prestala številne preizkuse za vodoodporno delovanje. Raven IP opisujeta dve številki: prva se nanaša na raven zaščite pred prahom, druga pa na raven zaščite pred vodo. Ta svetilka ima raven IP44: zaščiten je pred pršenjem vode, zato je najboljša izbira za običajno uporabo na prostem.

Specifikacije

Zasnova in izdelava

- Barva: črna
- Material: Aluminij
- Barva ohišja: črna

Z dodatno funkcijo/nastavkom

- 5-letna garancija za LED-modul: Da
- Dvosmerni snopi svetlobe: Da
- Odporno na vse vremenske pogoje: Da
- Vgrajena LED-sijalka: Da

Vrt

- Vrt: Dvorišče za hišo, Dvorišče pred hišo

Razno

- Posebej zasnovano za: Vrt in terasa
- Slog: Sodobno
- Tip: Stenske svetilke
- Udobje oči: Da
- LED Innovations: EyeComfort
- Dodatne funkcije: Vodoodporna

Napajanje

- Vhodna napetost: SELV

Dimenzije in teža izdelka

- Neto teža: 0,715 kg
- Višina: 11,8 cm
- Dolžina: 13,6 cm
- Širina: 8,8 cm

Vzdrževanje

- Garancija: 2 leti

Tehnične specifikacije

- Življenjska doba do: 25.000 h
- Svetlobni vir enakovreden žarnici s svetilnostjo: 12 W
- Skupna svetilnost v lumnih, nosilec: 300 lm
- Tehnologija sijalke: LED
- Barva svetlobe: topla bela
- Omrežno napajanje: 50–60 Hz
- LED: Da
- Vgrajen LED: Da
- Priložen svetlobni vir energijskega razreda: F
- Število sijalk: 3
- Moč priložene sijalke: 1 W
- Koda IP: IP44
- Zaščitni razred: I – ozemljeno
- Zamenljiv svetlobni vir: Ne
- Zaščitna koda pred vdorom: IP44 | žična zaščita, odporno na škropljenje
- Zaščitni razred IEC: Varnostni razred I
- Število svetlobnih virov: 1

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8718291443285
- Neto teža: 0,72 kg
- Bruto teža: 0,82 kg
- Višina: 16,2 cm
- Dolžina: 9,9 cm
- Širina: 12,7 cm
- Številka materiala (12NC): 915002531402



Datum izdaje: 2024-04-23
Različica: 0.1101

© 2024 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com