PHILIPS

Stenska svetilka Buzzard 60 W E27, brez sijalke

myGarden

- Brez sijalke
- Črna
- Vodoodporna

17236/30/PN



Uživajte v trenutkih na prostem

S to stensko laterno Philips myGarden v črni izdaji vnesite starinski videz v zunanje prostore. Retro zasnova je eleganten način za uživanje v trenutkih na prostem. Visokokakovostni materiali in črna prevleka se popolnoma ujemata z vašim osebnim slogom.

Zasnovano za uporabo na prostem
- Visokokakovostni materiali

Posebne značilnosti
- Odporno na vremenske pogoje

Uživajte v življenju na prostem
- Ustvarite elegantno in prijetno vzdušje

Značilnosti

Visokokakovostni materiali
Philipsova zunanja svetilka je izdelana iz obstojnih, kakovostnih materialov čudovitega videza. To je kakovosten izdelek z dolgo življenjsko dobo, ki je odporen na korozijo in razbarvanje v vseh vremenskih pogojih.

Ustvarite elegantno vzdušje
Ta zunanja stenska svetilka je zasnovana po najnovejših trendih in smernicah, zato idealno dopolnjuje zunanji prostor in ustvarja vzdušje, kakršnega ste si vedno želeli.

Odporno na vremenske pogoje

Ta Philipsova zunanja svetilka je posebej izdelana za vlažna okolja in je prestala številne preizkuse za vodoodporno delovanje. Raven IP opisujeta dve številki: prva se nanaša na raven zaščite pred prahom, druga pa na raven zaščite pred vodo. Ta svetilka ima raven IP44: zaščitena je pred pršenjem vode, zato je najboljša izbira za običajno uporabo na prostem.

Specifikacije

Zasnova in izdelava
- Barva: črna
- Material: Kovina

Specifikacije okolja
- Odlaganje izdelka: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinjske odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

Z dodatno funkcijo/nastavkom
- Odporno na vse vremenske pogoje: Da
- Vgrajena LED-sijalka: Ne

Vrt
- Vrt: Vrt in terasa

Svetlobne značilnosti
- Svetlobni izkoristek (ocenjeno) (nom.): 100 lm/W

Razno
- Posebej zasnovano za: Vrt, Patio
- Slog: Klasično
- Tip: Stenske svetilke
- Udobje oči: Ne
- Dodatne funkcije: Vodoodporna

Dimenzije in teža izdelka
- Neto teža: 0,867 kg
- Skupna višina: 290 mm
- Celotna dolžina: 130 mm
- Skupna širina: 175 mm

Vzdrževanje
- Garancija: 2 leti

Tehnične specifikacije
- Omrežno napajanje: 50 Hz
- Priložen svetlobni vir energijskega razreda: sijalka ni priložena
- Pritrditev/vznožek: E27
- Moč priložene sijalke: -
- Največja moč nadomestne sijalke: 60
- Koda IP: IP44 | Žična zaščita in odporno na škropljenje
- Zaščitni razred: Razred I – ozemljeno
- Zamenljiv svetlobni vir: Da
- Število svetlobnih virov: 1

Dimenzije in teža embalaže
- EAN/UPC – izdelek: 8718696156797
- Neto teža: 0,87 kg
- Bruto teža: 1,05 kg
- Višina: 30,8 cm
- Dolžina: 14,3 cm
- Širina: 17,8 cm

Datum izdaje: 2025-08-30
Različica: 0.549

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com