PHILIPS


Stenska svetilka Trowel 5 W GU10, brez sijalke

myGarden

Brez sijalke

Aluminij

Vodoodporna



17339/48/PN





Uživajte na čudovito osvetljenem vrtu

Stenska laterna Philips Trowel iz litega aluminija vaši steni dodaja slog in moč. Svetlobo oddaja navzgor in navzdol za osupljiv učinek sprane stene. Vse, kar morate narediti, je, da uživate na vrtu.

Vnesite eleganco na svoj vrt

- Visokokakovostna sintetična vlakna

Posebne značilnosti

- Enostavna namestitev
- Odporno na vremenske pogoje

Uživajte v življenju na prostem

- Ustvarite elegantno in prijetno vzdušje

Značilnosti

Visokokakovosten material
Ta Philipsova svetilka je namenjena samo za uporabo na prostem. Je vzdržljiva in trajna, zato bo noč za nočjo osvetljevala vaš vrt. Izdelana je iz visokokakovostnih sintetičnih vlaken.

Enostavna namestitev



Namestitev svetila je včasih lahko precej zahtevna. Svetila Philips za uporabo na prostem pa so zasnovana tako, da omogočajo enostavno namestitev. Izdelku je priložen ključ Torx, ki ga potrebujete za namestitev.

Odporno na vremenske pogoje



Ta Philipsova zunanja svetilka je posebej izdelana za vlažna okolja in je prestala številne preizkuse za vodoodporno delovanje. Raven IP opisujeta dve številki: prva se nanaša na raven zaščite pred prahom, druga pa na raven zaščite pred vodo. Ta svetilka ima raven IP44: zaščitena je pred pršenjem vode, zato je najboljša izbira za običajno uporabo na prostem.

Ustvarite elegantno vzdušje
Ta zunanja stenska svetilka je zasnovana po najnovejših trendih in smernicah, zato idealno dopolnjuje zunanji prostor in ustvarja vzdušje, kakršnega ste si vedno želeli.

Specifikacije

Zasnova in izdelava
- Barva: Aluminij
- Material: Plastika

Specifikacije okolja
- Odlaganje izdelka: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinjske odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

Z dodatno funkcijo/nastavkom
- Odporno na vse vremenske pogoje: Da
- Vgrajena LED-sijalka: Ne

Vrt
- Vrt: Vrt in terasa

Svetlobne značilnosti
- Svetlobni izkoristek (ocenjeno) (nom.): 100 lm/W

Razno
- Posebej zasnovano za: Vrt, Patio
- Slog: Sodobno
- Tip: Stenske svetilke
- Udobje oči: Ne
- Dodatne funkcije: Vodoodporna

Dimenzije in teža izdelka
- Neto teža: 0,299 kg
- Skupna višina: 200 mm
- Celotna dolžina: 98 mm
- Skupna širina: 80 mm

Vzdrževanje
- Garancija: 2 leti

Tehnične specifikacije

- Omrežno napajanje: 50–60 Hz
- Priložen svetlobni vir energijskega razreda: sijalka ni priložena
- Pritrditev/vznožek: GU10
- Moč priložene sijalke: -
- Največja moč nadomestne sijalke: 5
- Koda IP: IP44 | Žična zaščita in odporno na škropljenje
- Zaščitni razred: Razred II – dvojno izolirano
- Zamenljiv svetlobni vir: Da
- Število svetlobnih virov: 2

Datum izdaje: 2025-08-30
Različica: 0.414

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.