

PHILIPS

Senzor gibanja
Virginia

VIRGINIA

Siva

Vodoodporna

17476/87/PN



Vedno je svetlo, ko pridete domov

Sivi senzor gibanja Philips Virginia ima različne možnosti pritrditve, širok doseg zaznavanja in prosto nastavljivo glavo senzorja za dve smeri. Nastavite ga glede na svoje potrebe in uporabite edinstveno dnevno/nočno funkcijo za varne večere.

Napredna svetila za uporabo na prostem

- Vključen je senzor gibanja za priročno in zanesljivo uporabo
- Ročna preglasitev

Posebne značilnosti

- Različne možnosti pritrditve

Počutite se dobrodošle v svetlem domu

- Enostavna nastavitve senzorja
- Velika največja obremenitev (1000 W za svetilko z žarilno nitko, 200 W za svetilko LED)

Zunanja osvetlitev na enostaven način

- IP44 – odporno na vremenske pogoje
- Visokokakovostna sintetična vlakna

Značilnosti

Vključen senzor gibanja



Vgrajen je senzor gibanja, ki vas pozdravi, ko se vračate domov, ali opozori na goste. Ko senzor zazna gibanje, se svetilka samodejno vklopi.

Ročna preglasitev Različne možnosti pritrditve Enostavna nastavitve senzorja



Enostaven postopek za namestitev olajša izbiro, kdaj in kako dolgo samodejni senzor vklopi svetilke.

Velika največja obremenitev (1000 W za svetilko z žarilno nitko, 200 W za svetilko LED)

IP44 – odporno na vremenske pogoje



Ta senzor Philips PIR je zasnovan za vlažna zunanja okolja. Prestal je številne preizkuse za vodoodporno delovanje. Raven IP opisujeta dve številki: prva se nanaša na raven zaščite pred prahom, druga pa na raven zaščite pred vodo. Senzor Philips PIR ima raven IP44: zaščiten je pred pršenjem vode in je idealen za splošno zunanjo uporabo.

Visokokakovostna sintetična vlakna

Ta senzor Philips PIR je namenjen samo za uporabo na prostem. Je vzdržljiv in trajen ter izdelan iz visokokakovostnih sintetičnih vlaken.

Specifikacije

Zasnova in izdelava

- Barva: Siva
- Material: Plastika

Trpežnost

- Nominalna življenjska doba: 25.000

Specifikacije okolja

- Odlaganje izdelka: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavržete v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinjske odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

Z dodatno funkcijo/nastavkom

- Odporno na vse vremenske pogoje: Da
- Vgrajena LED-sijalka: Ne

Vrt

- Vrt: Vrt in terasa

Razno

- Posebej zasnovano za: Vrt, Patio
- Slog: Sodobno
- Tip: Dodatki
- Udobje oči: Ne
- Dodatne funkcije: Vodoodporna

Dimenzije in teža izdelka

- Neto teža: 0,150 kg
- Skupna višina: 94 mm
- Celotna dolžina: 70 mm
- Skupna širina: 104 mm

Vzdrževanje

- Garancija: 2 leti

Tehnične specifikacije

- Omrežno napajanje: 50 Hz
- Koda IP: IP44 | Žična zaščita in odporno na škropljenje
- Zaščitni razred: Razred I – ozemljeno
- Zamenljiv svetlobni vir: Ne

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8718696176795
- Neto teža: 0,15 kg
- Bruto teža: 0,24 kg
- Višina: 11,1 cm
- Dolžina: 7,8 cm
- Širina: 10,8 cm



Datum izdaje: 2025-08-30
Različica: 0.335

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com