

PHILIPS

Stenska svetilka
Cambridge 60 W E27,
brez sijalke

CAMBRIDGE

črna

17478/42/PN



Poskrbite za samodejno osvetlitev vhoda

S to črno brušeno Philipsovo stensko laterno z aluminijem vnesite retro videz v zunanje prostore. Visokokakovostna steklena in retro zasnova ustvari elegantno vzdušje, ki se popolnoma ujema z vašim osebnim slogom. Priložen je tudi senzor za dnevno svetlobo, zato se svetilka ponoči samodejno vklopi.

Vnesite eleganco na svoj vrt

- Odločite se za zunanjo stensko svetilko

Ujemanje z zunanjim slogom

- Zasnovano za zunanjo uporabo – vodoodpornost IP44

Zasnovano za uporabo na prostem

- Visokokakovosten aluminij in pravo steklo

Posebne značilnosti

- Enostavna nastavitve za vse vrste uporabe

Počutite se dobrodošle v svetlem domu

- Edinstvena dnevna/nočna funkcija

Vrt okrasite s svetlobo

- Dekorativna svetila za uporabo na prostem
- Odločite se za izbran slog

Značilnosti

Odločite se za zunanjo stensko svetilko

S to stensko svetilko lahko najboljše izkoristite prostor okoli svojega doma, saj je odlična za namestitve v bližini vhodnih vrat ali na stene terase.

Zasnovano za uporabo na prostem

Zunanja svetilka Philips je zasnovana posebej za vlažna zunanja okolja. Prestala je številne preizkuse za vodoodporno delovanje. Raven IP opisujeta dve številki: prva se nanaša na raven zaščite pred prahom, druga pa na raven zaščite pred vodo. Zunanja svetilka ima raven IP44: ker je zaščiten pred pršenjem vode, je pogosta in idealna svetilka za zunanjo uporabo.

Visokokakovosten material

Ta Philipsova svetilka je namenjena samo za uporabo na prostem. Je vzdržljiva in trajna, zato bo noč za nočjo osvetljevala vaš vrt. Izdelana je iz visokokakovostnega litega aluminija in pravega stekla.

Enostavna nastavitvev Edinstvena dnevna/nočna funkcija



Z dnevno/nočno funkcijo se ta zunanja svetilka samodejno vklopi, ko se zunaj zmračí. To funkcijo lahko uporabljate ob dolgih poletnih večerih ali pa iz varnostnih razlogov.

Dekoratívna svetila za uporabo na prostem

Zunanja razsvetljava lahko polepša vaš vrt ali okolico doma, poudari privlačne elemente, elegantno osvetli poti in ustvari popolno vzdušje za večere v družbi prijateljev ali družine, ki bodo za vedno ostali v prijetnem spominu. Prav s tem namenom je Philips razvil myGarden, linijo čudovitih dekorativnih zunanjih svetilk z eleganco in funkcionalnostjo, da boste lahko svojo okolico polepšali v svojem slogu.

Odločite se za izbran slog

Svetilka je izdelana v Evropi in ima edinstveno zasnovo, s katero boste lahko ustvarili izbran slog.

Specifikacije

Zasnova in izdelava

- Barva: črna
- Material: Aluminij

Z dodatno funkcijo/nastavkom

- Odporno na vse vremenske pogoje: Da
- Senzor gibanja: Da

Razno

- Posebej zasnovano za: Vrt in terasa
- Slog: Klasično
- Tip: Stenske svetilke
- Udobje oči: Ne
- Dodatne funkcije: Senzor, Vodoodporna

Dimenzije in teža izdelka

- Neto teža: 1,560 kg
- Višina: 33,9 cm
- Dolžina: 17 cm
- Širina: 20,4 cm

Vzdrževanje

- Garancija: 2 leti

Tehnične specifikacije

- Omrežno napajanje: 230 V, 50 Hz
- LED: Ne
- Priložen svetlobni vir energijskega razreda: sijalka ni priložena
- Pritrditev/vznožek: E27
- Moč priložene sijalke: –
- Največja moč nadomestne sijalke: 60 W
- Koda IP: IP44, zaščita pred predmeti, večjimi od 1 mm, zaščita pred škropljenjem vode
- Zaščitni razred: I – ozemljeno

- Zamenljiv svetlobni vir: Da
- Število svetlobnih virov: 1

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8718696176818
- Neto teža: 1,47 kg
- Bruto teža: 1,77 kg
- Višina: 28 cm
- Dolžina: 18 cm
- Širina: 22 cm
- Številka materiala (12NC): 915006003401



Datum izdaje: 2024-03-18
Različica: 0.319

© 2024 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com