

PHILIPS

Stenska svetilka Damask
60 W E27, brez sijalke

Brez sijalke

Rjava

Vodoodporna

17480/86/PN



Uživajte na čudovito osvetljenem vrtu

S to Philipsovo stensko lanterno v črni izdaji vnesite retro videz v zunanje prostore. Stekljeni razpršilnik in retro zasnova ustvarita elegantno vzdušje, ki se popolnoma ujema z vašim osebnim slogom.

Vnesite eleganco na svoj vrt

- Odločite se za zunanjo stensko svetilko

Ujemanje z zunanjim slogom

- Zasnovano za zunanjo uporabo – vodoodpornost IP44

Zasnovano za uporabo na prostem

- Visokokakovosten aluminij in pravo steklo

Posebne značilnosti

- Enostavna nastavitve za vse vrste uporabe

Vrt okrasite s svetlobo

- Dekorativna svetila za uporabo na prostem
- Odločite se za izbran slog

Značilnosti

Odločite se za zunanjo stensko svetilko

S to stensko svetilko lahko najbolje izkoristite prostor okoli svojega doma, saj je odlična za namestitev v bližini vhodnih vrat ali na stene terase.

Zasnovano za uporabo na prostem

Zunanja svetilka Philips je zasnovana posebej za vlažna zunanja okolja. Prestala je številne preizkuse za vodoodporno delovanje. Raven IP opisujeta dve številki: prva se nanaša na raven zaščite pred prahom, druga pa na raven zaščite pred vodo. Zunanja svetilka ima raven IP44: ker je zaščiten pred pršenjem vode, je pogosta in idealna svetilka za zunanjo uporabo.

Visokokakovosten material

Ta Philipsova svetilka je namenjena samo za uporabo na prostem. Je vzdržljiva in trajna, zato bo noč za nočjo osvetljevala vaš vrt. Izdelana je iz visokokakovostnega litega aluminija in pravega stekla.

Enostavna nastavitvev

Dekorativna svetila za uporabo na prostem

Zunanja razsvetljava lahko polepša vaš vrt ali okolico doma, poudari privlačne elemente, elegantno osvetli poti in ustvari popolno vzdušje za večere v družbi prijateljev ali družine, ki bodo za vedno ostali v prijetnem spominu. Prav s tem namenom je Philips razvil myGarden, linijo čudovitih dekorativnih zunanjih svetilk z eleganco in funkcionalnostjo, da boste lahko svojo okolico polepšali v svojem slogu.

Odločite se za izbran slog

Svetilka je izdelana v Evropi in ima edinstveno zasnovano, s katero boste lahko ustvarili izbran slog.

Specifikacije

Zasnova in izdelava

- Barva: Rjava
- Material: Aluminij, Steklo

Specifikacije okolja

- Disposal of the product: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinjske odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

Z dodatno funkcijo/nastavkom

- Odporno na vse vremenske pogoje: Da

Vrt

- Vrt: Vrt in terasa

Razno

- Posebej zasnovano za: Vrt in terasa
- Slog: Klasično
- Tip: Stenske svetilke
- Udobje oči: Ne
- Dodatne funkcije: Vodoodporna

Dimenzije in teža izdelka

- Neto teža: 0,967 kg
- Višina: 22,4 cm
- Dolžina: 22,2 cm
- Širina: 24,8 cm

Vzdrževanje

- Garancija: 2 leti

Tehnične specifikacije

- Omrežno napajanje: Razpon 220–240 V, 50–60 Hz
- LED: Ne
- Priložen svetlobni vir energijskega razreda: sijalka ni priložena
- Pritrditev/vznožek: E27
- Moč priložene sijalke: –
- Največja moč nadomestne sijalke: 60 W
- Koda IP: IP44

- Zaščitni razred: Razred I
- Zamenljiv svetlobni vir: Da
- Število svetlobnih virov: 1

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8718696176832
- Neto teža: 0,95 kg
- Bruto teža: 1,3 kg
- Višina: 25,5 cm
- Dolžina: 23,5 cm
- Širina: 26,5 cm



Datum izdaje: 2025-03-11
Različica: 0.349

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com