

PHILIPS

Stenska svetilka

Linea

SHELLLINE 3000 K

bela

LED



31238/31/P1



Svetlo in sproščeno

Linearna stenska svetilka Philips myLiving Decolinea Shellline združuje učinkovitost in odličen videz v enostavni obliki. Tehnologija LED zagotavlja dolgo življenjsko dobo z do 15.000 urami uporabe, zato je da svetilka idealen nadomestek običajne linearne svetilke T5.

Varčne svetlobne rešitve

- Varčevanje z energijo
- Visokokakovostna svetloba LED
- Dolga življenjska doba do 15 let
- Philips nudi 5-letno garancijo za modul LED in pogonsko enoto

Značilnosti

Varčevanje z energijo



Varčna sijalka Philips v primerjavi s tradicionalnimi viri svetlobe varčuje z energijo in vam tako pomaga prihraniti denar pri računih za elektriko ter prispeva k ohranjanju okolja.

Visokokakovostna svetloba LED



Sijalka LED v tej svetilki Philips je edinstvena Philipsova rešitev. Zasveti takoj in zagotavlja optimalno svetilnost, s svetlobo pa poudarja živahne barve vašega doma.

Dolga življenjska doba



Svetlobni vir, ki mu lahko zaupate. Vgrajene LED-sijalke LED-svetilke Philips delujejo do 15.000 ur (kar je enako 15 letom ob povprečni uporabi 3 ure dnevno z vsaj 13.000 vklopi/izklopi). Misel, da vam ne bo treba skrbeti za vzdrževanje ali zamenjavo sijalke in da lahko uživate v popolnem vzdušju vašega doma, je res prijetna.

5-letna garancija za sistem LED



Poleg standardne 2-letne garancije za to svetilko Philips nudi tudi 5-letno garancijo za sistem LED, ki obsega modul LED in pogonsko enoto svetilke.

Specifikacije

Zasnova in izdelava

- Barva: Bela
- Material: Sintetika

Trpežnost

- Nominalna življenjska doba: 15.000

Z dodatno funkcijo/nastavkom

- Učinek razpršene svetlobe: Da
- Vgrajena LED-sijalka: Da

Razno

- Posebej zasnovano za: Dnevna soba in spalnica, Kuhinja
- Slog: Sodobno
- Tip: Stenske svetilke
- Udobje oči: Ne

Dimenzije in teža izdelka

- Neto teža: 0,112 kg
- Višina: 3,4 cm
- Dolžina: 60,5 cm
- Širina: 2,8 cm

Vzdrževanje

- Garancija: 5 let

Tehnične specifikacije

- Skupna svetilnost v lumnih, nosilec: 900 lm
- Omrežno napajanje: Razpon 220–240 V, 50–60 Hz
- Moč priložene sijalke: 9 W
- Koda IP: IP20 | zaščiteno pred stikom s prsti
- Zaščitni razred: Razred II – dvojno izolirano
- Število svetlobnih virov: 1

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8718696163337
- Neto teža: 0,11 kg
- Bruto teža: 0,2 kg
- Višina: 648 mm
- Dolžina: 39 mm
- Širina: 41 mm



Datum izdaje: 2025-08-30
Različica: 0.493

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com