

PHILIPS

Stropna svetilka
Twirly 17 W

Stropne svetilke

2700 K

Siva



31815/87/16



Okrasite dom s svetilko

S stropno svetilko LED Philips myLiving Twirly prostor osvetlite z naravno svetlobo. Oddaja razpršeno toplo svetlobo, ki osvetli vsak kotiček prostora, namestite pa jo lahko na strop ali steno.

Varčne svetlobne rešitve

- Varčevanje z energijo
- Visokokakovostna svetloba LED
- Dolga življenjska doba do 15 let
- Topla bela svetloba
- Philips nudi 5-letno garancijo za modul LED in pogonsko enoto

Posebne značilnosti

- Primerno za stensko in stropno namestitve

Zasnovo za dnevno sobo in spalnico

- Idealno za sproščanje in druženje
- Ustvarite elegantno in prijetno vzdušje

Značilnosti

Varčevanje z energijo



Varčna sijalka Philips v primerjavi s tradicionalnimi viri svetlobe varčuje z energijo in vam tako pomaga prihraniti denar pri računih za elektriko ter prispeva k ohranjanju okolja.

Visokokakovostna svetloba LED




Tehnologija LED v svetilki Philips je edinstvena Philipsova rešitev. Omogoča takojšen vklop svetlobe in optimalno svetilnost, s svetlobo pa poudarja živahne barve vašega doma.

Dolga življenjska doba



Svetlobni vir, ki mu lahko zaupate. Vgrajene LED-sijalke LED-svetilke Philips delujejo do 15.000 ur (kar je enako 15 letom ob povprečni uporabi 3 ure dnevno z vsaj 13.000 vklopi/izklopi). Misel, da vam ne bo treba skrbeti za vzdrževanje ali zamenjavo sijalke in da lahko uživate v popolnem vzdušju vašega doma, je res prijetna.

Topla bela svetloba




Svetloba je lahko različne barvne temperature, ki je navedena v kelvinih (K). Svetilke z nizko vrednostjo kelvinov oddajajo toplo in prijetnejšo svetlobo, sijalke z višjo vrednostjo kelvinov pa hladno in bolj energično svetlobo. Ta svetilka Philips oddaja toplo belo svetlobo za prijetno vzdušje.

5-letna garancija za sistem LED



Poleg standardne 2-letne garancije za to svetilko Philips nudi tudi 5-letno garancijo za sistem LED, ki obsega modul LED in pogonsko enoto svetilke.

Namestitev na steno in strop



Svetilko lahko namestite na steno ali strop, kot želite.

Idealno za sproščanje in druženje

Dnevna soba je središče vsakega doma – prostor, kjer se družite z družino in gostite prijatelje. Svetila za dnevno sobo in spalnico morajo biti prilagodljiva in enostavno nastavljiva za različne načine uporabe skozi dan. S skrbno postavitvijo različnih svetlobnih virov in igro s svetlobnimi plastmi lahko ustvarite občutek prostornosti ter toplo in prijetno vzdušje v prostoru.

Ustvarite elegantno vzdušje



Svetilka je zasnovana po najnovejših trendih in smernicah, zato idealno dopolnjuje notranjo opremo in ustvarja vzdušje, kakršnega ste si vedno želeli.

Specifikacije

Značilnosti sijalke

- Namen uporabe: V zaprtih prostorih

Zasnova in izdelava

- Barva: Siva
- Material: Kovina, Plastika

Trpežnost

- Število ciklov vklopa/izklopa: 15.000

Specifikacije okolja

- Disposal of the product: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinjske odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

Z dodatno funkcijo/nastavkom

- 5-letna garancija za LED-modul: Da
- Nastavljiva glava reflektorja: Ne
- Možnost zatemnitve z daljinskim upravljalnikom: Ne
- Vgrajena LED-sijalka: Da
- Idealno za stensko in stropno namestitve: Da
- Priložen daljinski upravljalnik: Ne

Svetlobne značilnosti

- Skladnost barv: 6 SDCM
- Indeks prikaza barv (CRI): 80
- Čas ogrevanja za doseganje 60 % svetilnosti: <2

Razno

- Posebej zasnovano za: Spalnica, Dnevna soba, Jedilnica, Kuhinja, Domača pisarna, Garaža
- Slog: Sodobno
- Tip: Stropne svetilke
- Udobje oči: Da

Druge značilnosti

- Tok v sijalki: 142 mA
- Učinkovitost: 100 lm/W

Dimenzije in teža izdelka

- Neto teža: 0,47 kg
- Višina: 6,5 cm
- Dolžina: 34,7 cm
- Širina: 34,7 cm

Vzdrževanje

- Garancija: 5 let

Tehnične specifikacije

- Življenjska doba do: 20.000 h
- Svetlobni vir enakovreden žarnici s svetilnostjo: 102 W
- Premer: 347 mm
- Skupna svetilnost v lumnih, nosilec: 1700
- Tehnologija sijalke: LED, 240 V
- Barva svetlobe: 2700
- Omrežno napajanje: AC 220–240
- Nosilec, možnost zatemnitve: Ne
- LED: Da
- Koda IP: IP20
- Zaščitni razred: Razred I

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8718696122853
- Neto teža: 0,47 kg
- Bruto teža: 0,75 kg
- Višina: 6,7 cm
- Dolžina: 39,4 cm
- Širina: 39,4 cm



Datum izdaje: 2025-03-18
Različica: 0.670

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com