

PHILIPS


Stropna svetilka
Wawel 17 W

Stropne svetilke

4000/6500/2700K

Bela

Možnost zatemnitve;
SceneSwitch



31821/31/P5



Kakovostna razsvetljava za udoben dom

Stropna svetilka Philips myLiving WAWEL LED z vgrajeno sijalko LED omogoča optimizirano in enotno svetilnost. Njena svetlost je nastavljiva po stopnjah, da lahko prilagajate v skladu s počutjem, ima pa tudi pomnilniško funkcijo.

Svetlobni učinek

- Enakomerna porazdelitev svetlobe

Napredna LED-osvetlitev

- Nastavljivo 2700–6500 K

Varčevanje z energijo

- 80 % manjša poraba energije v primerjavi s tradicionalnimi viri svetlobe

Značilnosti

Enakomerna porazdelitev svetlobe



80 % manjša poraba energije



Nastavljivo



Porabite do 80% manj energije in denarja v primerjavi s standardnimi sijalkami. Strošek nakupa se vam kmalu povrne, poleg tega pa vsako leto prihranite kar nekaj denarja. Zmanjšajte račun za elektriko in takoj začnite z varčevanjem.

Ta svetilka je nastavljiva. Lahko jo nastavite na želeno barvo svetlobe; od toplo bele (2700 K) do hladne dnevne svetlobe (6500 K).

Specifikacije

Značilnosti sijalke

- Namen uporabe: V zaprtih prostorih

Zasnova in izdelava

- Barva: Bela
- Material: Kovina, Plastika

Trpežnost

- Število ciklov vklopa/izklopa: 15.000

Z dodatno funkcijo/nastavkom

- Nastavljiva glava reflektorja: Ne
- Možnost zatemnitve z daljinskim upravljalnikom: Ne
- Vgrajena LED-sijalka: Da
- Priložen daljinski upravljalnik: Ne

Svetlobne značilnosti

- Skladnost barv: 6 SDCM
- Indeks prikaza barv (CRI): 80

Razno

- Posebej zasnovano za: Spalnica, Dnevna soba, Jedilnica, Kuhinja, Domača pisarna, Garaža
- Slog: Sodobno
- Tip: Stropne svetilke
- Udobje oči: Da
- Dodatne funkcije: Možnost zatemnitve, SceneSwitch

Druge značilnosti

- Tok v sijalki: 130 mA
- Učinkovitost: 94 lm/W

Dimenzije in teža izdelka

- Neto teža: 0,64 kg
- Višina: 6,6 cm
- Dolžina: 35 cm
- Širina: 35 cm

Vzdrževanje

- Garancija: 5 let

Tehnične specifikacije

- Življenjska doba do: 20.000 h
- Premer: 350 mm
- Skupna svetilnost v lumnih, nosilec: 1600
- Barva svetlobe: 4000/6500/2700
- Omrežno napajanje: AC 220–240
- Nosilec, možnost zatemnitve: Stopenjsko zatemnjevanje – ne uporabljajte z zatemnilnim stikalom
- LED: Da
- Moč priložene sijalke: 17
- Koda IP: IP20
- Zaščitni razred: Razred I

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8718696162774
- Neto teža: 0,64 kg
- Bruto teža: 1,02 kg
- Višina: 39,7 cm
- Dolžina: 7 cm
- Širina: 39,6 cm
- Številka materiala (12NC): 915005315604



Datum izdaje: 2024-04-23
Različica: 0.332

© 2024 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com