

PHILIPS

Stropna svetilka
Canaval 18 W

Stropne svetilke

2700 K

Bela

Možnost zatemnitve;
SceneSwitch



32809/31/P0



En nosilec. Vaše stikalo. Tri nastavitve osvetlitve.

Stropna LED-svetilka Philips Canaval je klasična bela svetilka, ki se ujema z vsakim prostorom in zagotavlja energijsko učinkovito, visokokakovostno in dolgotrajno osvetlitev. S stopenjskim zatemnjevanjem izberite želeno svetlost za različna razpoloženja v svojem domu.

Enostavna uporaba

- Gladka površina za preprosto čiščenje

Svetlobni učinek

- Enakomerna porazdelitev svetlobe

Varčne svetlobne rešitve

- Dolga življenjska doba do 15 let

Napredna LED-osvetlitev

- Visoka svetilnost

Varčevanje z energijo

- Vgrajena LED-sijalka (kot del sistema)
- 80 % manjša poraba energije

Značilnosti

Enostavno vzdrževanje



Enakomerna porazdelitev svetlobe



Dolga življenjska doba



Svetlobni vir, ki mu lahko zaupate. Vgrajene LED-sijalke LED-svetilke Philips delujejo do 15.000 ur (kar je enako 15 letom ob povprečni uporabi 3 ure dnevno z vsaj 13.000 vklopi/izklopi). Misel, da vam ne bo treba skrbeti za vzdrževanje ali zamenjavo sijalke in da lahko uživate v popolnem vzdušju vašega doma, je res prijetna.

Visoka svetilnost

Visokokakovostna svetilka z visoko svetilnostjo. Snop pada pod kotom 40° – popoln kot za reflektorsko svetlobo.

Vgrajen svetlobni vir LED



Vir svetlobe, ki mu lahko zaupate. Zaradi vgrajenega svetlobnega vira LED vam ni treba skrbeti glede vzdrževanja ali zamenjave sijalk, hkrati pa lahko uživate v popolnem svetlobnem vzdušju svojega doma.

80 % manjša poraba energije



Do 80 % manjša poraba energije v primerjavi s standardnimi svetlobnimi viri z žarilno nitko.

Specifikacije

Značilnosti sijalke

- Namen uporabe: V zaprtih prostorih

Zasnova in izdelava

- Barva: Bela
- Material: Kovina, Plastika

Trpežnost

- Število ciklov vklopa/izklopa: 15.000

Specifikacije okolja

- Disposal of the product: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinjne odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

Z dodatno funkcijo/nastavkom

- Nastavljiva glava reflektorja: Ne
- Možnost zatemnitve z daljinskim upravljalnikom: Ne
- Vgrajena LED-sijalka: Da
- Priložen daljinski upravljalnik: Ne

Svetlobne značilnosti

- Skladnost barv: 6 SDCM
- Indeks prikaza barv (CRI): 80

Razno

- Posebej zasnovano za: Spalnica, Dnevna soba, Jedilnica, Kuhinja, Domača pisarna, Garaža
- Slog: Sodobno
- Tip: Stropne svetilke
- Udobje oči: Da
- Dodatne funkcije: Možnost zatemnitve, SceneSwitch

Druge značilnosti

- Tok v sijalki: 150 mA
- Učinkovitost: 100 lm/W

Dimenzije in teža izdelka

- Neto teža: 0,66 kg
- Višina: 6,7 cm
- Dolžina: 35 cm
- Širina: 35 cm

Vzdrževanje

- Garancija: 5 let

Tehnične specifikacije

- Življenjska doba do: 15.000 h
- Premer: 350 mm
- Skupna svetilnost v lumnih, nosilec: 1800
- Barva svetlobe: 2700
- Omrežno napajanje: AC 220–240
- Nosilec, možnost zatemnitve: Stopenjsko zatemnjevanje – ne uporabljajte z zatemnilnim stikalom
- LED: Da
- Moč priložene sijalke: 18
- Koda IP: IP20
- Zaščitni razred: Razred I

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8718696169285
- Neto teža: 0,66 kg
- Bruto teža: 0,92 kg
- Višina: 38,8 cm
- Dolžina: 7,4 cm
- Širina: 38,7 cm
- Številka materiala (12NC): 915005676601



Datum izdaje: 2024-07-25
Različica: 0.877

© 2024 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com