

PHILIPS

Stenska svetilka Fit
3 x

Stenske svetilke

2700 K

Bela

Možnost zatemnitve;
vodoodporno



34059/11/16



Osvežite prostor s čudovito naravno svetlobo

Stensko svetilko Philips myBathroom Fit lahko namestite vodoravno ali navpično, kakor pač želite. Sintetični razpršilnik čudovito toplo belo LED-svetlobo razprši po vsej kopalnici. Kromirani poudarki elegantno polepšajo prostor.

Varčne svetlobne rešitve

- Varčevanje z energijo
- Visokokakovostna svetloba LED
- Topla bela svetloba
- Philips nudi 5-letno garancijo za modul LED in pogonsko enoto

Posebne značilnosti

- Možnost navpične in vodoravne stenske namestitve

Zasnovano za kopalnico

- IP44, idealno za kopalnico
- Pravi kožni odtenki z visokokakovostno svetlobo

Značilnosti

Varčevanje z energijo

Varčna sijalka Philips v primerjavi s tradicionalnimi viri svetlobe varčuje z energijo in vam tako pomaga prihraniti denar pri računih za elektriko ter prispeva k ohranjanju okolja.

5-letna garancija za sistem LED


Poleg standardne 2-letne garancije za to svetilko Philips nudi tudi 5-letno garancijo za sistem LED, ki obsega modul LED in pogonsko enoto svetilke.

Prava kožna barva


Kopalniška svetilka Philips naravno in natančno oddaja barvno svetlobo. Kot bi to storilo sonce.

Visokokakovostna svetloba LED

Tehnologija LED v svetilki Philips je edinstvena Philipsova rešitev. Omogoča takojšen vklop svetlobe in optimalno svetilnost, s svetlobo pa poudarja živahne barve vašega doma.



Svetilko lahko namestite vodoravno ali pokonci, kot želite.

IP44 – primerno za kopalnico**Topla bela svetloba**

Svetloba je lahko različne barvne temperature, ki je navedena v kelvinih (K). Svetilke z nizko vrednostjo kelvinov oddajajo toplo in prijetnejšo svetlobo, sijalke z višjo vrednostjo kelvinov pa hladno in bolj energično svetlobo. Ta svetilka Philips oddaja toplo belo svetlobo za prijetno vzdušje.

Kopalniška svetilka Philips je zasnovana posebej za vlažna okolja. Prestala je številne preizkuse za vodoodporno delovanje. Raven IP opisujeta dve številki: prva se nanaša na raven zaščite pred prahom, druga pa na raven zaščite pred vodo. Kopalniška svetilka ima raven IP44: ker je zaščitena pred pršenjem vode, zato je pogosta in idealna svetilka za kopalniško uporabo.

Specifikacije

Značilnosti sijalke

- Namen uporabe: V zaprtih prostorih

Zasnova in izdelava

- Barva: Bela
- Material: Kovina
- Barva ohišja: Kromiran

Trpežnost

- Nominalna življenjska doba: 15.000 h

Z dodatno funkcijo/nastavkom

- 5-letna garancija za LED-modul: Da
- Vgrajena LED-sijalka: Da
- Idealno za vodoravno/navpično namestitve: Da

Razno

- Posebej zasnovano za: Kopalnica, Kuhinja, Hodnik
- Slog: Sodobno
- Tip: Stenske svetilke
- Udobje oči: Da
- Dodatne funkcije: Možnost zatemnitve, Vodoodporna

Druge značilnosti

- Učinkovitost: 66 lm/W

Napajanje

- Vhodna napetost: SELV

Dimenzije in teža izdelka

- Neto teža: 0,560 kg
- Višina: 6,3 cm
- Dolžina: 48,3 cm
- Širina: 6,7 cm

Vzdrževanje

- Garancija: 5 let

Tehnične specifikacije

- Skupna svetilnost v luminih, nosilec: 600
- Tehnologija sijalke: 230 V
- Barva svetlobe: 2700
- Omrežno napajanje: AC 220–240
- Priložen svetlobni vir energijskega razreda: G
- Število sijalk: 3
- Moč priložene sijalke: 9
- Koda IP: IP44
- Zaščitni razred: Razred II
- Zamenljiv svetlobni vir: Ne
- Zaščitna koda pred vdorom: IP44 | žična zaščita, odporno na škropljenje
- Zaščitni razred IEC: Varnostni razred II
- Število svetlobnih virov: 3

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8718291455424
- Neto teža: 0,56 kg
- Bruto teža: 0,75 kg
- Višina: 53,6 cm
- Dolžina: 10,5 cm
- Širina: 10,5 cm



Datum izdaje: 2025-05-01
Različica: 0.567

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com