

PHILIPS

Stropni/stenski
reflektor Meranti

Stropni/stenski reflektorji

Brez sijalke

matiran krom



50310/17/E7



Poudarek je na slogu

Vključite ta priročen Philipsov reflektor v svoj dom. Zanj izberite še sijalko Philips GU10 LED in zagotovite kakovostno osvetlitev z dolgo življenjsko dobo.

Posebne značilnosti

- Nastavljiva glava reflektorja
- Sijalka ni priložena

Značilnosti

Nastavljiva glava reflektorja



Če želite usmeriti svetlobo, kjer je najbolj potrebna, enostavno prilagodite, zavrtite ali nagnite glavo reflektorja svetilke.

Sijalka ni priložena

Svetilki sijalka ni priložena, zato lahko izberete vir svetilnosti, ki najbolj ustreza prostoru in vašemu okusu. Z izbiro Philipsove sijalke LED boste zagotovili visoko kakovost vira svetilnosti z dolgo življenjsko dobo.

Specifikacije

Značilnosti sijalke

- Namen uporabe: V zaprtih prostorih

Zasnova in izdelava

- Barva: Kromiran
- Material: Steklo

Specifikacije okolja

- Odlaganje izdelka: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinjne odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

Z dodatno funkcijo/nastavkom

- Vgrajena LED-sijalka: Ne
- Izdelek namestite na mesto zunaj dosega rok: Da

Razno

- Posebej zasnovano za: Spalnica, Dnevna soba, Kuhinja, Pisarna, Dvorana
- Slog: Sodobno
- Tip: Stropni/stenski reflektorji
- Udobje oči: Ne

Dimenzije in teža izdelka

- Neto teža: 0,200 kg
- Skupna višina: 100 mm
- Celotna dolžina: 80 mm
- Skupna širina: 155 mm

Vzdrževanje

- Garancija: 2 leti

Tehnične specifikacije

- Skupna svetilnost v lumnih, nosilec: No bulb included
- Omrežno napajanje: AC 220–240
- Priložen svetlobni vir energijskega razreda: sijalka ni priložena
- Pritrditev/vznožek: GU10
- Moč priložene sijalke: 35W
- Največja moč nadomestne sijalke: 35
- Koda IP: IP20 | zaščiteno pred stikom s prsti
- Zaščitni razred: Razred I – ozemljeno
- Zamenljiv svetlobni vir: Da
- Število svetlobnih virov: 1

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8718696133248
- Neto teža: 0,2 kg
- Bruto teža: 0,31 kg
- Višina: 13 cm
- Dolžina: 10 cm
- Širina: 12 cm



Datum izdaje: 2025-09-13
Različica: 0.690

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com