

PHILIPS


Vgradna svetilka
Donegal

Vgradne svetilke

Brez sijalke
matiran krom



50391/17/PN



Ustvarite pravo svetlobo

Vgradni reflektor Philips Donegal je izdelan iz najbolj kakovostnih materialov z zaščito pred prahom in rjo za minimalno vzdrževanje. Zanj izberite še sijalko LED Philips GU10 in si zagotovite kakovostno osvetlitev z dolgo življenjsko dobo.

Posebne značilnosti

- Sijalka ni priložena
- Enostavna menjava sijalke

Zasnovano za dnevno sobo in spalnico

- Vrhunski material
- Brez prahu, brez rje

Značilnosti

Sijalka ni priložena

Svetilki sijalka ni priložena, zato lahko izberete vir svetilnosti, ki najbolj ustreza prostoru in vašemu okusu. Z izbiro Philipsove sijalke LED boste zagotovili visoko kakovost vira svetilnosti z dolgo življenjsko dobo.

Enostavna menjava sijalke

Nov obroč, ki je preprost za uporabo, omogoča preprosto namestitev sijalke GU10.

Vrhunski material

Vgradni reflektor je izdelan iz vrhunskih sintetičnih vlaken z izjemno končno obdelavo. To zagotavlja trpežnost in visoko svetilnost v lumnih.

Brez prahu, brez rje

Posebna površina tega vgradnega reflektorja »brez prahu, brez rje« zmanjša nabiranje prahu in zagotavlja dolgo življenjsko dobo izdelka.

Specifikacije

Značilnosti sijalke

- Namen uporabe: V zaprtih prostorih

Zasnova in izdelava

- Barva: Kromiran
- Material: Sintetika

Trpežnost

- Nominalna življenjska doba: 30.000

Specifikacije okolja

- Odlaganje izdelka: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinjne odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

Z dodatno funkcijo/nastavkom

- Proti rji, proti prahu: Da
- Možnost zatemnitve z daljinskim upravljalnikom: Ne
- Enostavna menjava sijalke: Da
- Vgrajena LED-sijalka: Ne
- Izdelano samo za izdelke LED: Da
- Priložen daljinski upravljalnik: Ne

Svetlobne značilnosti

- Svetlobni izkoristek (ocenjeno) (nom.): 112 lm/W

Razno

- Posebej zasnovano za: Spalnica, Dnevna soba, Jedilnica, Kuhinja, Pisarna
- Slog: Sodobno
- Tip: Vgradne svetilke
- Udobje oči: Ne

Dimenzije in teža izdelka

- Neto teža: 0,112 kg
- Dolžina vgradnega dela: 100 mm
- Skupna višina: 42 mm
- Celotna dolžina: 90 mm
- Skupna širina: 90 mm
- Izrez za vgradno stropno svetilko: 7.0 cm x 7.0 cm

Vzdrževanje

- Garancija: 2 leti

Tehnične specifikacije

- Skupna svetilnost v lumnih, nosilec: –
- Omrežno napajanje: AC 220–240
- Nosilec, možnost zatemnitve: Ne
- Priložen svetlobni vir energijskega razreda: sijalka ni priložena
- Pritrditev/vznožek: GU10
- Moč priložene sijalke: –
- Največja moč nadomestne sijalke: 5,5
- Koda IP: IP20 | zaščiteno pred stikom s prsti
- Zaščitni razred: Razred II – dvojno izolirano
- Število svetlobnih virov: 1



Datum izdaje: 2025-09-17
Različica: 0.1101

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com