


PHILIPS

Stropni/stenski
reflektor Kosipo

Stropni/stenski reflektorji

Brez sijalke

Črna



50591/30/PN



Uživanje v trenutku

Serija Philips my Living Contemporary vključuje reflektorje elegantnih oblik in vrhunske svetlobe, ki dopolnjujejo sodobne okuse, trende in življenjski slog.

Posebne značilnosti

- Nastavljiva glava reflektorja
- Idealen svetlobni snop za poudarjeno svetlobo

Zasnovano za domačo pisarno

- Za vsak prostor v vašem domu
- Naravne in razpoznavne oblike

Zasnovano za dnevno sobo in spalnico

- Visokokakovostni materiali

Osvetlitev za udobje in duševni mir

- Enostavna montaža ClickFix

Značilnosti

Nastavljiva glava reflektorja



Če želite usmeriti svetlobo, kjer je najbolj potrebna, enostavno prilagodite, zavrtite ali nagnite glavo reflektorja svetilke.

Idealno za poudarjeno osvetlitev

Popoln svetlobni snop za poudarjeno svetlobo. Philipsov reflektor ima popoln svetlobni snop za poudarjeno svetlobo (sijalka GU10 ni vključena). S snopom svetlobe lahko poudarite katero koli podrobnost ali značilnost v prostoru.

Za vsak prostor v vašem domu

Reflektor Philips je uporaben in hkrati izjemno eleganten, zato bo popestril vsak prostor v vašem domu.

Naravne in razpoznavne oblike

Brezčasen videz svetilk Philips myLiving zaznamujejo mehki prehodi in zaobljene linije. Reflektorji myLiving so praktični, elegantni in nevsiljivi, zato se popolnoma zlijejo s sodobnimi slogi notranjega oblikovanja.

Visokokakovostni materiali

Svetilka je oblikovana iz več plasti vzorcev, izdelanih iz kakovostnih materialov čudovitega videza. To je kakovosten izdelek z dolgotrajno življenjsko dobo, ki bo krasil vaš dom še veliko let.

Enostavna montaža ClickFix



Preprosto namestite svoj reflektor sami. Tehnologija ClickFix omogoča, da dodaten par rok ni potreben. Preprosto montirajte nosilec na strop, povežite žice, kliknite in namestite svetilko.

Specifikacije

Značilnosti sijalke

- Namen uporabe: V zaprtih prostorih

Zasnova in izdelava

- Barva: črna
- Material: Kovina

Specifikacije okolja

- Disposal of the product: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinjske odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

Z dodatno funkcijo/nastavkom

- Nastavljiva glava reflektorja: Da
- Namestitev click!FIX: Da
- Vgrajena LED-sijalka: Ne

Razno

- Posebej zasnovano za: Spalnica, Dnevna soba, Kuhinja, Domača pisarna, Hodnik
- Slog: Sodobno
- Tip: Stropni/stenski reflektorji
- Udobje oči: Ne

Dimenzije in teža izdelka

- Neto teža: 0,440 kg
- Višina: 9,2 cm
- Dolžina: 13,4 cm
- Širina: 10,2 cm

Vzdrževanje

- Garancija: 2 leti

Tehnične specifikacije

- Skupna svetilnost v lumnih, nosilec:
No bulb included
- Omrežno napajanje: AC 220–240
- Priložen svetlobni vir energijskega razreda: sijalka ni priložena
- Pritrditev/vznožek: GU10
- Moč priložene sijalke: 5.5W
- Največja moč nadomestne sijalke: 5,5
- Koda IP: IP20
- Zaščitni razred: Razred I

- Zamenljiv svetlobni vir: Da

- Število svetlobnih virov: 1

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8718696164884
- Neto teža: 0,44 kg
- Bruto teža: 0,57 kg
- Višina: 17 cm
- Dolžina: 11,1 cm
- Širina: 15,1 cm



Datum izdaje: 2025-05-15
Različica: 0.711

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com