

PHILIPS

Stropni/stenski
reflektor Star 3 x

Stropni/stenski reflektorji

2700 K

Bela

Možnost zatemnitve

Visokokakovosten material



56243/31/16



Tekoča zatemnitev, od močne do nežne svetlobe

Včasih želite osvetlitev spremeniti tako, da bo ustrezala vašim potrebam. Z zatemnitveno reflektorsko sijalko Philips LED lahko enostavno prilagajate raven zatemnitve – od svetle in funkcionalne svetlobe za vsakodnevno uporabo, do tople svetlobe za sproščanje.

Osvetlitev za udobje in duševni mir

- Uživajte v kakovostni in hkrati varčni LED-svetilki
- Življenjska doba sijalke do 30 let uporabe
- Svetloba takoj ob vklopu
- Topla bela svetloba vam pomaga ustvariti prijetno vzdušje
- Visoka svetilnost – 1500 lumnov
- Izdelana za udobje vaših oči
- Vgrajena LED-sijalka
- 5-letna garancija, da ste lahko brez skrbi

Vsestranska razsvetljava za vsak trenutek dneva

- Tekoče zatemni od 100-odstotne močne svetlobe do 10-odstotne nežne svetlobe.



Vrhunska zasnova za optimalen svetlobni učinek

- Dolgotrajen, visoko kakovosten material
- Nastavljiva glava reflektorja za popolno prilagodljivost
- Idealen svetlobni snop za poudarjeno svetlobo

Značilnosti

Varčna LED-svetilka

LED-svetilke v primerjavi s tradicionalnimi svetili z enako svetilnostjo prihranijo do 80 % električne energije. Ko kupite LED-svetilko Philips ali sijalko, takoj privarčujete. Vsakič, ko svetlobni vir nadomestite z LED-svetilko, bo rezultat varčevanja viden pri nižjem računu za električno energijo.

Življenjska doba do 30 let

LED-svetilk vam ni treba menjavati tako pogosto kot druge svetlobne vire. S tem prispevate k manjši količini odpadkov in dolgoročno prihranite denar.

Takojšnja svetloba

Philipsovi LED-reflektorji takoj po vklopu zagotovijo polno svetilnost. Njihova žareča topla bela svetloba pa takoj prične ustvarjati prijetno in vabljivo vzdušje.

Topla bela svetloba

Svetloba je lahko različne barvne temperature, ki je navedena v kelvinih (K). Sijalke z nizko vrednostjo kelvinov oddajajo toplo in prijetnejšo svetlobo, sijalke z višjo vrednostjo kelvinov pa hladno, živahnejšo svetlobo.

Visoka svetilnost – 1500 lumnov

Osvetlite svoj dom s kakovostno svetlobo

Nežne LED-svetilke z očem prijazno svetlobo



Bleščeča osvetlitev močno obremenjuje oči. Če je luč presvetla, se vam blešči, če je prešibka, se zdi, kot da utripa. Zdaj lahko nežno osvetlite svoj dom z LED-svetilkami, ki so zasnovane tako, ne obremenjujejo oči in ustvarijo popolno vzdušje v vašem domu.

Vgrajena LED-sijalka

Ta reflektor ima vgrajeno kakovostno LED-sijalko, ki zagotavlja optimalno svetilnost.

5-letna garancija

Vsi naši reflektorji so ustvarjeni za dolgotrajno uporabo. Celoten izdelek ima tudi 5-letno garancijo, ki vam zagotavlja dolgotrajno uživanje v kakovostni svetlobi prav vsak dan.

Tekoča in globoka zatemnitev

Vzdušje v sobi lahko spremenite glede na trenutno delo. S Philipsovimi reflektorji LED z možnostjo zatemnitve lahko preprosto prilagodite svetlost luči prek zatemnilnega stikala. Za živahnejše dejavnosti uporabite 100-odstotno močno svetlobo, nato pa jo za sproščanje zatemnite na 10-odstotno mehko svetlobo.

Visokokakovosten material

Reflektor je izdelan iz obstojnih, kakovostnih materialov čudovitega videza. To je kakovosten izdelek z dolgotrajno življenjsko dobo, ki bo krasil in osvetljeval vaš dom še veliko let.

Enostavno nastavljanje glave reflektorja

Premična glava reflektorja je zasnovana tako, da usmeri svetlobo tja, kjer jo najbolj potrebujete.

Idealno za poudarjeno osvetlitev

Moderna osvetlitev s tradicionalnim širokim kotom svetlobnega snopa (40 stopinj). Ta LED-reflektor je primeren tako za poudarjeno kot tudi splošno osvetlitev. Idealen je za uporabo v kuhinjah, dnevnih sobah in jedilnicah.

Specifikacije

Značilnosti sijalke

- Namen uporabe: V zaprtih prostorih

Zasnova in izdelava

- Barva: Bela
- Material: Aluminij

Trpežnost

- Število ciklov vklopa/izklopa: 50.000

Specifikacije okolja

- Disposal of the product: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinjne odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

Z dodatno funkcijo/nastavkom

- 5-letna garancija za LED-modul: Da
- Nastavljiva glava reflektorja: Da
- Usmerjeni snopi svetlobe: Da
- Vgrajena LED-sijalka: Da

Svetlobne značilnosti

- Indeks prikaza barv (CRI): 80

Razno

- Posebej zasnovano za: Spalnica, Dnevna soba, Jedilnica, Kuhinja, Domača pisarna, Hodnik
- Slog: Sodobno
- Tip: Stropni/stenski reflektorji
- Udobje oči: Da
- Dodatne funkcije: Možnost zatemnitve

Druge značilnosti

- Učinkovitost: 111 lm/W

Dimenzije in teža izdelka

- Neto teža: 0,795 kg
- Višina: 8,2 cm
- Dolžina: 19,8 cm
- Širina: 19,8 cm

Vzdrževanje

- Garancija: 5 let

Tehnične specifikacije

- Življenjska doba do: 30.000 h
- Skupna svetilnost v lumnih, nosilec: 1500
- Tehnologija sijalke: LED, Varna zelo nizka napetost
- Barva svetlobe: 2700
- Omrežno napajanje: AC 220–240
- Nosilec, možnost zatemnitve: Da
- LED: Da
- Priložen svetlobni vir energijskega razreda: F
- Moč priložene sijalke: 16.5
- Koda IP: IP20
- Zaščitni razred: Razred I
- Zamenljiv svetlobni vir: Ne
- Število svetlobnih virov: 3

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8718291444886
- Neto teža: 0,8 kg
- Bruto teža: 0,93 kg
- Višina: 21,8 cm
- Dolžina: 9,3 cm
- Širina: 21,3 cm



Datum izdaje: 2025-03-26
Različica: 0.1423

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com