PHILIPS

Stropni/stenski reflektor Star 3 x

Stropni/stenski reflektorji

2200–2700K

Bela

Možnostjo zatemnitve; WarmGlow

Enostavna namestitev s sistemom ClickFix

56243/31/P0





Bolj svetlobo zatemnite, toplejša je

Spremenite vzdušje v prostoru tako, da ustreza vašim potrebam. Z reflektorji LED Philips WarmGlow lahko svetlobo zatemnite na ustrezno raven – od močne funkcionalne svetlobe do prijetne, tople svetloba. Bolj kot jo zatemnite, toplejša je svetloba.

Osvetlitev za udobje in duševni mir

- Enostavna montaža ClickFix
- Uživajte v kakovostni in hkrati varčni LED-svetilki
- Življenjska doba sijalke do 30 let uporabe
- Svetloba takoj ob vklopu
- Visoka svetilnost – 1500 lumnov
- Izdelana za udobje vaših oči
- Vgrajena LED-sijalka
- 5-letna garancija, da ste lahko brez skrbi

Vsestranska razsvetljava za vsak trenutek dneva

- Spremenite vzdušje prek zatemnilnega stikala

Vrhunska zasnova za optimalen svetlobni učinek

- Dolgotrajen, visoko kakovosten material
- Nastavljiva glava reflektorja za popolno prilagodljivost
- Idealen svetlobni snop za poudarjeno svetlobo

Značilnosti

Enostavna montaža ClickFix

Preprosto namestite svoj reflektor sami. Tehnologija ClickFix omogoča, da dodaten par rok ni potreben. Preprosto montirajte nosilec na strop, povežite žice, kliknite in namestite svetilko.

Varčna LED-svetilka

LED-svetilke v primerjavi s tradicionalnimi svetili z enako svetilnostjo prihranijo do 80 % električne energije. Ko kupite LED-svetilko Philips ali sijalko, takoj privarčujete. Vsakič, ko svetlobni vir nadomestite z LED-svetilko, bo rezultat varčevanja viden pri nižjem računu za električno energijo.

Življenjska doba do 30 let

LED-svetilk vam ni treba menjavati tako pogosto kot druge svetlobne vire. S tem prispevate k manjši količini odpadkov in dolgoročno prihranite denar.

Takojšnja svetloba

Philipsovi LED-reflektorji takoj po vklopu zagotovijo polno svetilnost. Njihova žareča topla bela svetloba pa takoj prične ustvarjati prijetno in vabljivo vzdušje.

Visoka svetilnost – 1500 lumnov

Osvetlite svoj dom s kakovostno svetlobo

Nežne LED-svetilke z očem prijazno svetlobo

Bleščeča osvetlitev močno obremenjuje oči. Če je luč presvetla, se vam blešči, če je prešibka, se zdi, kot da utripa. Zdaj lahko nežno osvetlite svoj dom z LED-svetilkami, ki so zasnovane tako, ne obremenjujejo oči in ustvarijo popolno vzdušje v vašem domu.

Vgrajena LED-sijalka

Ta reflektor ima vgrajeno kakovostno LED-sijalko, ki zagotavlja optimalno svetilnost.

5-letna garancija

Vsi naši reflektorji so ustvarjeni za dolgotrajno uporabo. Celoten izdelek ima tudi 5-letno garancijo, ki vam zagotavlja dolgotrajno uživanje v kakovostni svetlobi prav vsak dan.

WarmGlow z možnostjo zatemnitve

Vzdušje v sobi lahko spremenite glede na trenutno delo. Z reflektorji LED Philips WarmGlow lahko preprosto ustvarite popolno vzdušje prek zatemnitvenega stikala. Zatemnite lahko od funkcionalne močne svetlobe 2700 K do vabljive tople svetlobe 2200 K. Večja kot je zatemnitev, toplejša je svetloba.

Visokokakovosten material

Reflektor je izdelan iz obstojnih, kakovostnih materialov čudovitega videza. To je kakovosten izdelek z dolgotrajno življenjsko dobo, ki bo krasil in osvetljeval vaš dom še veliko let.

Enostavno nastavljanje glave reflektorja

Premična glava reflektorja je zasnovana tako, da usmeri svetlobo tja, kjer jo najbolj potrebujete.

Idealno za poudarjeno osvetlitev

Moderna osvetlitev s tradicionalnim širokim kotom svetlobnega snopa (40 stopinj). Ta LED-reflektor je primeren tako za poudarjeno kot tudi splošno osvetlitev. Idealen je za uporabo v kuhinjah, dnevnih sobah in jedilnicah.

Specifikacije

Značilnosti sijalke

- Namen uporabe: V zaprtih prostorih

Zasnova in izdelava

- Barva: Bela
- Material: Kovina

Trpežnost
- Število ciklov vklopa/izklopa: 50.000
- Nominalna življenjska doba: 30.000

Specifikacije okolja
- Odlaganje izdelka: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinjske odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

Z dodatno funkcijo/nastavkom
- Namestitev click!FIX: Da
- Usmerjeni snopi svetlobe: Da
- Vgrajena LED-sijalka: Da

Svetlobne značilnosti
- Indeks prikaza barv (CRI): 80
- Barvna temperatura: 2200-2700 K
- Svetlobni izkoristek (ocenjeno) (nom.): 111 lm/W

Razno
- Posebej zasnovano za: Spalnica, Dnevna soba, Jedilnica, Kuhinja, Pisarna, Dvorana
- Slog: Sodobno
- Tip: Stropni/stenski reflektorji
- Udobje oči: Da
- Dodatne funkcije: Možnost zatemnitve, WarmGlow

Dimenzije in teža izdelka
- Neto teža: 0,820 kg
- Skupna višina: 85 mm
- Celotna dolžina: 442 mm
- Skupna širina: 70 mm

Vzdrževanje
- Garancija: 5 let

Tehnične specifikacije
- Skupna svetilnost v lumnih, nosilec: 1500
- Barva svetlobe: 2200-2700
- Omrežno napajanje: AC 220–240
- Nosilec, možnost zatemnitve: Da
- Priložen svetlobni vir energijskega razreda: F
- Moč priložene sijalke: 16.5
- Koda IP: IP20 | zaščiteno pred stikom s prsti
- Zaščitni razred: Razred I – ozemljeno
- Zamenljiv svetlobni vir: Ne
- Število svetlobnih virov: 3

Dimenzije in teža embalaže
- EAN/UPC – izdelek: 8718696154649
- Neto teža: 0,82 kg
- Bruto teža: 0,93 kg
- Višina: 50,8 cm
- Dolžina: 11,3 cm
- Širina: 11,3 cm

Datum izdaje: 2025-08-30
Različica: 0.702

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com