

PHILIPS

svetilka za namestitev
pod omarico

Linea


LINEAR LED 2700 K

bela

LED



85086/31/16



Okrasite dom s svetilko

Z linearnimi svetilkami Philips LED Linear prihranite do 80 % energije. Vgrajene sijalke LED oddajajo kakovostno toplo belo svetlobo, idealno za splošno osvetlitev. Z modularnim sistemom lahko pritrdite več linearnih svetilk eno na drugo.

Varčne svetlobne rešitve

- Varčevanje z energijo
- Visokokakovostna svetloba LED
- Dolga življenjska doba do 20 let
- Topla bela svetloba
- Philips nudi 5-letno garancijo za modul LED in pogonsko enoto

Posebne značilnosti

- Lahko ga povežete z izdelki iz iste družine
- Stikalo za vklop/izklop na izdelku

Značilnosti

Varčevanje z energijo



Varčna sijalka Philips v primerjavi s tradicionalnimi viri svetlobe varčuje z energijo in vam tako pomaga prihraniti denar pri računih za elektriko ter prispeva k ohranjanju okolja.

Visokokakovostna svetloba LED




Sijalka LED v tej svetilki Philips je edinstvena Philipsova rešitev. Zasveti takoj in zagotavlja optimalno svetilnost, s svetlobo pa poudarja živahne barve vašega doma.

Dolga življenjska doba



Svetlobni vir, ki mu lahko zaupate. Vgrajene LED-sijalke LED-svetilke Philips delujejo do 20.000 ur (kar je enako 20 letom ob povprečni uporabi 3 ure dnevno z vsaj 13.000 vklopi/izklopi). Misel, da vam ne bo treba skrbeti za vzdrževanje ali zamenjavo sijalke in da lahko uživate v popolnem vzdušju vašega doma, je res prijetna.

Topla bela svetloba



Svetloba je lahko različne barvne temperature, ki je navedena v kelvinih (K). Svetilke z nizko vrednostjo kelvinov oddajajo toplo in prijetnejšo svetlobo, sijalke z višjo vrednostjo kelvinov pa hladno in bolj energično svetlobo. Ta svetilka Philips oddaja toplo belo svetlobo za prijetno vzdušje.

5-letna garancija za sistem LED



Poleg standardne 2-letne garancije za to svetilko Philips nudi tudi 5-letno garancijo za sistem LED, ki obsega modul LED in pogonsko enoto svetilke.

Povezljiv izdelek



Izdelek lahko povežete s podobnim izdelkom ali drugimi izdelki iz iste družine.

Stikalo za vklop/izklop na izdelku



Gumb je diskretno vgrajen v svetilko za enostaven vklop in izklop.

Specifikacije

Zasnova in izdelava

- Barva: Bela
- Material: Sintetika

Trpežnost

- Nominalna življenjska doba: 20.000

Z dodatno funkcijo/nastavkom

- 5-letna garancija za LED-modul: Da
- Vgrajena LED-sijalka: Da
- Stikalo za vklop/izklop na izdelku: Da

Razno

- Posebej zasnovano za: Funkcionalno
- Slog: Sodobno
- Tip: Svetilke za namestitev pod omarico
- Udobje oči: Ne

Dimenzije in teža izdelka

- Neto teža: 0,143 kg
- Višina: 3,6 cm
- Dolžina: 54,8 cm
- Širina: 2,5 cm

Vzdrževanje

- Garancija: 5 let

Tehnične specifikacije

- Svetlobni vir enakovreden žarnici s svetilnostjo: 80
- Skupna svetilnost v lumnih, nosilec: 800 lm
- Tehnologija sijalke: LED
- Barva svetlobe: topla bela
- Omrežno napajanje: Razpon 220–240 V, 50–60 Hz
- Moč priložene sijalke: 9 W
- Koda IP: IP20 | zaščiteno pred stikom s prsti
- Zaščitni razred: Razred II – dvojno izolirano
- Število svetlobnih virov: 1

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8718696127506
- Neto teža: 0,14 kg
- Bruto teža: 0,33 kg
- Višina: 584 mm
- Dolžina: 31 mm
- Širina: 73 mm



Datum izdaje: 2025-08-30
Različica: 0.1228

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com