

PHILIPS

Cevasta sijalka z
žarilno nitko

Dekorativna cevasta
sijalka z žarilno nitko

10 W

E14

Prozorna

Možnost zatemnitve



8711500038210



Prijetna dekorativna svetloba

Philipsove dekorativne sijalke z žarilno nitko so zasnovane za nizko intenzivnost svetlobe (manj kot 60 lumnov) ter zagotavljajo topel in nežen soj, idealen za ustvarjanje udobnega in sproščenega vzdušja. Odlično se obnesejo zlasti v odprtih svetilih.

Osvetlitev za posebne namene

- Za posebne načine uporabe

Značilnosti

Za posebne načine uporabe



Sijalke z žarilno nitko Philips za posebne namene so primerne za posebne načine uporabe. Na voljo so vam halogenske, varčne in LED-sijalke Philips za splošno osvetlitev doma.

Specifikacije

Značilnosti sijalke

- Oblika: Cevasta
- Vtičnica: E14
- Premaz sijalke: Prozorna
- Možnost zatemnitve: Da

Dimenzije sijalke

- Višina: 54 mm
- Širina: 17 mm

Trpežnost

- Povprečna življenjska doba (pri 2,7 ure dnevno): 1 leto
- Število ciklov vklopa/izklopa: 4.000
- Nominalna življenjska doba: 1.000

Svetlobne značilnosti

- Uporaba: Poseben način uporabe
- Indeks prikaza barv (CRI): 100
- Čas ogrevanja za doseganje 60 % svetilnosti: takojšnja polna svetloba
- Korelirana barvna temperatura (nom.): 2700
- Svetlobni tok: 37 lm

Napajanje

- Faktor moči (frakcija): 1

Poraba energije

- Napetost: 240-250 V
- Poraba energije: 10,0

Nazivne vrednosti

- Predvidena življenjska doba: 1.000

Tehnične specifikacije

- Možnost zatemnitve: Da
- Vznožni podstavek: E14



Datum izdaje: 2025-08-30
Različica: 0.649

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com